

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

**Kód produktu** 5519A-A02397 C

**Design** Tango®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** slonová kost

**Status** Výběh



## POPIS

IP 40


16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	5519A-A02397 B
 Šedá	5519A-A02397 S
 Běžová	5519A-A02397 D
 Hnědá	5519A-A02397 H
 Černá	5519A-A02397 N
 Kouřová Šedá	5519A-A02397 S2
 Vřesová Červená	5519A-A02397 R2