

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

**Kód produktu** 5519A-A02397 R2

**Design** Tango®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** vřesová červená

**Status** Výběh



## POPIS

IP 40








16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá	5519A-A02397 B
	slonová kost	5519A-A02397 C
	šedá	5519A-A02397 S
	běžová	5519A-A02397 D
	hnědá	5519A-A02397 H
	černá	5519A-A02397 N
	kouřová šedá	5519A-A02397 S2