

# Zásuvka jednonásobná IP 44, s bočními kontakty, s clonkami, s víčkem

**Kód produktu** 5518A-3999 C

**Design** Tango®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** slonová kost



## POPIS

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Nelze používat v ČR – pouze pro export.

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	5518A-3999 B
 šedá	5518A-3999 S
 béžová	5518A-3999 D
 hnědá	5518A-3999 H
 kouřová šedá	5518A-3999 S2
 vřesová červená	5518A-3999 R2