

1 audio 1 vstupni tablo

Kód produktu 1 audio 1 vstupni tablo

1x



1x



1x



POPIS

Sestava domovních AUDIOtelefonů ABB-Welcome obsahující: 1xtelefon domovní, 3tlačítkový, se sluchátkem (M22002-W-02); 1xjednotka řídicí univerzální MINI (650 mA), řadová (M2301-101); 1xmodul hlasový, s tlačítkem 1/2, se 2 kontakty (M251022A-A-02); 1xkryt audio tabla, velikost 1/1, eloxovaný hliník (41391CF-A); 1xkrabice instalační, zapuštěná, velikost 1/1 (41381F-H).

Díky modulární konstrukci a dvojvodičové sběrnici je instalace velice jednoduchá.

ABB-Welcome Midi potěší každého obyvatele domu. Elegantní konstrukce, jednoduché ovládání, možnost řešení pro každého majitele bytu na míru. Jak po stránce funkční, tak i finanční. Atmosféra i pohodlí moderního bydlení bude zřejmě u vchodových dveří i v každém bytě. Jednotné harmonické řešení pro celý dům. Působivé řešení jménem ABB-Welcome Midi.

S ohledem na předpokládané množství uživatelů v bytových domech jsou vstupní tabla při testování vystavována vysoké zátěži. Připravena jak na velmi častý kontakt, tak i hrubé zacházení vandalů. Vše pro zachování stálé spolehlivosti. Odolnost proti povětrnostním vlivům je samozřejmostí. Od extrémního mrazu, po extrémní horko.

Interiérový videotelefon pro snadné používání s mechanickým otočným voličem adresy 1 - 250.

Zamilujete se do něj stejně snadno, jako se snadno používá. Velká tlačítka, intuitivní symboly a přehledná LED signalizace zajišťují skutečně pohodlné ovládání.

Popis vstupního tabla:

- Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům v provedení ušlechtilá ocel, eloxovaný hliník nebo antracit
- Tlačítkové tablo s 1 až 40 zvonkovými tlačítky (80 účastníků v půltlačítkovém nastavení), editovat jmenovky můžete jednoduše v Excelu.

SESTAVA

Varianta	Kód produktu
 Bílá / 3-tlačítkový	2TMA210050W0001
 Mini (650 mA)	2TMA210161W0002
 S tlačítkem 1/2	2TMA210010A0002
Eloxovaný hliník	2TMA220160A0003
Velikost 1/1 (135 mm), světle šedá	2TMA130160H0001

- Editovat jmenovky můžete jednoduše v Excelu .
- Napájení a komunikace přes dvou vodičovou sběrnici
- Homogenní podsvícení jmenovek i tlačítek zvonku prostřednictvím LED diod s maximální životností
- Automatické přepínání režimu den/noc
- Možnost použití kódové klávesnice s pamětí až pro 3 000 adres
- Přímé připojení odchodového tlačítka
- Možnost ovládání až 2 zámků, možnost připojení senzoru otevření dveří

Popis interiérové telefonu:

- Barevný displej 4,3" s 6 dotykovými tlačítky
- Programovatelné tlačítko až 3 pro ovládací prvky (venkovní osvětlení, časové relé, 2. zámek)
- 5 vyzváněcích tónů pro rozlišení různých zdrojů volání
- Interkom pro 3 vybrané účastníky
- Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní v češtině
- Montáž na omítku (na elektroinstalační krabici s roztečí 68 mm)
- 2 vodičové připojení ke sběrnici
- Svorkovnice pro připojení patrového tlačítka zvonku
- Rozměry (v × š × h): 124 × 152 × 22,5 mm

Potřebovali byste jinou sestavu? Vyzkoušejte náš online konfigurátor .

Chcete se o konfigurátoru dozvědět více informací?

Máme pro vás připravené online školení .

Chcete jen upravit pár detailů této sestavy? Stáhněte si do počítače a následně importujte přímo do online konfigurátoru - editovat ji lze snadno a intuitivně.