Strážce domovní Busch-Wächter® 220 WaveLINE, s integrovaným RF vysílačem

Kód produktu 2CKA006700A0037
Typové číslo 6747 AGM-35-500
Řazení 1
Varianta antracit
Status Výběh

POPIS

Úhel pokrytí: 220°
Oblast zachycení: kruhová výseč o poloměru 16 m (platí pro montážní výšku cca 2,5 m)
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (0,5 - 300 lx, denní režim)
– zpoždění vypnutí (3 min. v Individuálním režimu, 1 - 30 min. ve Skupinovém režimu – nastavení na přijímači 6700-0-0022)
Nucené vypnutí po 180 min. Inteligentní funkce.
Ochrana proti demontáži. Min. výška instalace 1,7 m.
Provozní režimy: Test, Kontrola baterie, Skupinový provoz, Individuální provoz, Programování
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: cca 100 m (ve volném prostoru)
Napájení: 4,5 V DC (3× 1,5 V AAA) – doporučují se lithiové články FR6 (jsou součástí dodávky); typická životnost 5 let
Stupeň krytí: IP 55
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Rozměry: 100 × 125 × 141 mm

Upevnění šrouby.
Přístroj lze nastavovat ve 2 osách: vertikální náklon –30° až +10°, horizontální natočení snímače až o ±30°.
Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
Bílá	2CKA006700A0035
Titanová	2CKA006700A0036