Jistič S200M, 1fázový

Kód produktu 2CDS271001R0205
Typové číslo S201M-B20
Varianta 20 A

POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S200M

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 10 kA
Vypínací charakteristika: B
Jmenovitý proud: 20 A
Počet fází (modulů): 1
Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: –25 až +55 °C
Skladovací teplota: –40 až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
6 A	2CDS271001R0065
10 A	2CDS271001R0105
13 A	2CDS271001R0135
16 A	2CDS271001R0165
25 A	2CDS271001R0255
32 A	2CDS271001R0325
40 A	2CDS271001R0405
50 A	2CDS271001R0505
63 A	2CDS271001R0635