

2 video 1 vstupni tablo

Kód produktu 2 video 1 vstupni tablo

1x



2x



1x



1x



POPIS

Sestava domovních VIDEOtelefonů ABB-Welcome obsahující:
2xvideotelefon domovní 4,3", nástěnný (M22481-W); 1xrozdělovač
videosignálu pro vnitřní sběrnici (M2304-02); 1xjednotka řídicí univerzální
MINI (650 mA), řadová (M2301-101); 1xmodul hlasový/kamerový
(M251381M); 1xmodul tlačítkový, 2násobný (51381RP2); 1xkryt video
tabla, velikost 1/3, eloxovaný hliník (41383CF-A); 1xkrabice instalační,
zapuštěná, velikost 1/3 (41383F-H).

Díky modulární konstrukci a dvojvodičové sběrnici je instalace velice
jednoduchá.

ABB-Welcome Midi potěší každého obyvatele domu. Elegantní konstrukce,
jednoduché ovládání, možnost řešení pro každého majitele bytu na míru.
Jak po stránce funkční, tak i finanční. Atmosféra i pohodlí moderního
bydlení bude zřejmá u vchodových dveří i v každém bytě. Jednotné
harmonické řešení
pro celý dům. Působivé řešení jménem ABB-Welcome Midi.

S ohledem na předpokládané množství uživatelů v bytových domech jsou
vstupní tabla při testování vystavována vysoké zátěži. Připravena jak na
velmi častý kontakt, tak i hrubé zacházení vandalů. Vše pro zachování
stálé spolehlivosti. Odolnost proti povětrnostním vlivům je samozřejmostí.
Od extrémního mrazu, po extrémní horko.

Interiérový videotelefon pro snadné používání s mechanickým otočným
voličem adresy 1 - 250.

Zamilujete se do něj stejně snadno, jako se snadno používá. Velká tlačítka,
intuitivní symboly a přehledná LED signalizace zajišťují skutečně pohodlné
ovládání.

Popis vstupního tabla:

- Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům v provedení
ušlechtilá ocel, eloxovaný hliník nebo antracit
- Tlačítkové tablo s 1 až 40 zvonkovými tlačítky (80 účastníků v

SESTAVA

Varianta	Kód produktu	
 Bílá/handsfree	2TMA220051W0004	
 4násobný	2TMA210160B0001	
 Mini (650 mA)	2TMA210161W0002	
 Standardní	2TMA200160N0043	
 2násobný	2TMA130160N0004	
 Eloxovaný hliník	2TMA200160A0003	
Velikost 1/3 (135 mm), světle šedá	2TMA130160H0003	

půltlačítkovém nastavení)

- Editovat jmenovky můžete jednoduše v Excelu
- Napájení a komunikace přes dvouvodičovou sběrnici
- Homogenní podsvícení jmenovek i tlačítek zvonku prostřednictvím LE diod s maximální životností
- Automatické přepínání režimu den/noc
- Možnost použití kódové klávesnice s pamětí až pro 3 000 adres
- Přímé připojení odchodového tlačítka
- Možnost ovládání až 2 zámků, možnost připojení senzoru otevření dveří

Popis interiérové telefonu:

- Barevný displej 4,3" s 6 dotykovými tlačítky
- Programovatelné tlačítko až 3 pro ovládací prvky (venkovní osvětlení, časové relé, 2. zámek)
- 5 vyzváněcích tónů pro rozlišení různých zdrojů volání
- Interkom pro 3 vybrané účastníky
- Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní v češtině
- Montáž na omítku (na elektroinstalační krabici s roztečí 68 mm)
- 2vodičové připojení ke sběrnici
- Svorkovnice pro připojení patrového tlačítka zvonku
- Rozměry (v × š × h): 124 × 152 × 22,5 mm

Potřebovali byste jinou sestavu? Vyzkoušejte náš online konfigurátor .

Chcete se o konfigurátoru dozvědět více informací?

Máme pro vás připravené online školení .

Chcete jen upravit pár detailů této sestavy? Stáhněte si do počítače a následně importujte přímo do online konfigurátoru - editovat ji lze snadno a intuitivně.