# Přístroj nabíjecí USB-A + USB-C

**Kód produktu** 5014K-C00399 N
**Design** Decento®
**Varianta** černá

## POPIS

Pro současné nabíjení a napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu.
Podpora automatické komunikace pro optimalizaci nabíjení.
Podpora nabíjecích protokolů:
- pro výstup USB-A: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A
- pro výstup USB-C: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A, PD 3.0, QC 4.0, QC 3.0, QC 2.0.
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.
Výstupy: 1× zásuvka USB typu A, 1× zásuvka USB typu C
Jmenovitý proud výstupu USB-A (druhý výstup nepoužit): 3 A
Jmenovitý výkon výstupu USB-C (druhý výstup nepoužit): 18 W
Klidová spotřeba: 75 mW
Nelze používat k datovému přenosu.
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytí: IP 20, SELV
Vestavná hloubka: 32 mm
Typové číslo přístroje: 6475 U-500
2vodičové připojení, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Kryt je vyroben z plastu.
K výrobkům Decento® v černé barvě (N) jsou samostatně přiloženy pohledové šrouby v černěném provedení.

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|---|---|
| Bílá | 5014K-C00399 |