Reproduktor do vlhkého prostředí, vestavný

Kód produktu 2CKA008200A0109
Typové číslo 8224 EB

POPIS

Pro přístroje zesilovače, zesilovače s interkomem, zesilovače s tunerem FM
Jmenovitý výkon: 7W (RMS)
Frekvenční rozsah: 84 až 16 500 Hz
Impedance: 16 Ω
Rozměry (ø x h): 148 x 66 mm
Pracovní teploty: -20 až +55 °C
IP 20