CA28V rozvodnice nástěnná, s dvířky

Kód produktu 2CPX052189R9999
Typové číslo CA28V
Varianta 192 modulů

POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 44
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře)
Počet řad: 8
Počet modulů: 192
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 550x1250x160

Pro více informací: CA28V (abb.com)

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	72 modulů	2CPX052183R9999
	96 modulů	2CPX052185R9999
	120 modulů	2CPX052186R9999
	144 modulů	2CPX052187R9999
	144 modulů	2CPX052190R9999
	168 modulů	2CPX052188R9999
	180 modulů	2CPX052191R9999
	216 modulů	2CPX052192R9999
	240 modulů	2CPX052195R9999
	252 modulů	2CPX052193R9999
	288 modulů	2CPX052194R9999