Přepínač křížový IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky

Kód produktu 3559A-A07940 R2
Design Tango®
Řazení 7
Varianta vřesová červená

POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).
Stupeň krytí: IP 44
10 AX, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
Bílá	3559A-A07940 B
Slonová Kost	3559A-A07940 C
Šedá	3559A-A07940 S
Béžová	3559A-A07940 D
Hnědá	3559A-A07940 H
Kouřová Šedá	3559A-A07940 S2