

5 audio 1 vstupni tablo

Kód produktu 5 audio 1 vstupni tablo

1x



5x



1x



POPIS

Sestava domovních AUDIOtelefonů ABB-Welcome obsahující: 5xtelefon domovní, 3tlačítkový, se sluchátkem (M22002-W-02); 1xjednotka řídicí univerzální MINI (650 mA), řadová (M2301-101); 1xmodul hlasový, s tlačítkem 1/2, se 2 kontakty (M251022A-A-02); 1xmodul tlačítkový, s tlačítky 4/8 (51381SP4); 1xkryt audio tabla, velikost 1/2, eloxovaný hliník (41392CF-A); 1xkrabice instalační, zapuštěná, velikost 1/2 (41382F-H).

Díky modulární konstrukci a dvojvodičové sběrnici je instalace velice jednoduchá.

ABB-Welcome Midi potěší každého obyvatele domu. Elegantní konstrukce, jednoduché ovládání, možnost řešení pro každého majitele bytu na míru. Jak po stránce funkční, tak i finanční. Atmosféra i pohodlí moderního bydlení bude zřejmě u vchodových dveří i v každém bytě. Jednotné harmonické řešení pro celý dům. Působivé řešení jménem ABB-Welcome Midi.

S ohledem na předpokládané množství uživatelů v bytových domech jsou vstupní tabla při testování vystavována vysoké zátěži. Připravena jak na velmi častý kontakt, tak i hrubé zacházení vandalů. Vše pro zachování stálé spolehlivosti. Odolnost proti povětrnostním vlivům je samozřejmostí. Od extrémního mrazu, po extrémní horko.

Interiérový telefon pro snadné používání.

Zamilujete se do něj stejně snadno, jako se snadno používá. Velká tlačítka, intuitivní symboly a přehledná LED signalizace zajišťují skutečně pohodlné ovládání. Jednotlivé funkce audiotelefonu ABB-Welcome Midi lze snadno nastavovat: například na automatické odemykání elektrického zámku, kontrolu stavu dveří, uvolnění druhého zámku atd.

Popis vstupního tabla:

- Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům v provedení ušlechtilá ocel, eloxovaný hliník nebo antracit
- Tlačítkové tablo audio s 1 až 44 účastníky zvonku (88 účastníků v

SESTAVA

Varianta	Kód produktu
 Bílá / 3-tlačítkový	2TMA210050W0001
 Mini (650 mA)	2TMA210161W0002
 S tlačítkem 1/2	2TMA210010A0002
 S tlačítky 4/8	2TMA130160N0002
 Eloxovaný hliník	2TMA200160A0011
 Velikost 1/2 (135 mm), světle šedá	2TMA130160H0002

půltlačítkovém nastavení)

- Napájení a komunikace přes dvou vodičovou sběrnici
- Homogenní podsvícení jmenovek i tlačítek zvonku prostřednictvím LE diod s maximální životností
- Automatické přepínání režimu den/noc
- Možnost použití kódové klávesnice s pamětí až pro 3 000 adres
- Přímé připojení odchodového tlačítka
- Možnost ovládání až 2 zámků, možnost připojení senzoru otevření dveří

Popis interiérové telefonu:

- Velká ovládací tlačítka
- Zvláštní tlačítka pro uživatelské nastavení, např. vnitřní/vnější interkom, přivolání ostrahy, odemknutí dalších dveří atd.
- 5 vyzváněcích tónů pro rozlišení různých zdrojů volání
- 3 úrovně nastavení hlasitosti (max. – střední – ztlumení)
- Montáž na omítku (na elektroinstalační krabici s roztečí 68 mm)

Potřebovali byste jinou sestavu? Vyzkoušejte náš online konfigurátor .

Chcete se o konfigurátoru dozvědět více informací?

Máme pro vás připravené online školení .

Chcete jen upravit pár detailů této sestavy? Stáhněte si do počítače a následně importujte přímo do online konfigurátoru - editovat ji lze snadno a intuitivně.