

8 video 1 vstupni tablo

Kód produktu 8 video 1 vstupni tablo

1x



8x



1x



2x



POPIS

Sestava domovních VIDEOtelefonů ABB-Welcome obsahující: 8xvideotelefon domovní 4,3", nástěnný (M22481-W); 2xrozdělovač videosignálu pro vnitřní sběrnici (M2304-02); 1xjednotka řídicí univerzální (1200 mA), řadová (M2300-101); 1xmodul kamerový (M251021C-02); 1xmodul hlasový, se 2 kontakty (M251021A-A-02); 2xmodul tlačítkový, s tlačítky 4/8 (51381SP4); 1xkryt audio tabla, velikost 1/4, eloxovaný hliník (41394CF-A); 1xkrabice instalační, zapuštěná, velikost 1/4 (41384F-H).

Díky modulární konstrukci a dvojvodičové sběrnici je instalace velice jednoduchá.

ABB-Welcome Midi potěší každého obyvatele domu. Elegantní konstrukce, jednoduché ovládání, možnost řešení pro každého majitele bytu na míru. Jak po stránce funkční, tak i finanční. Atmosféra i pohodlí moderního bydlení bude zřejmá u vchodových dveří i v každém bytě. Jednotné harmonické řešení pro celý dům. Působivé řešení jménem ABB-Welcome Midi.

S ohledem na předpokládané množství uživatelů v bytových domech jsou vstupní tabla při testování vystavována vysoké zátěži. Připravena jak na velmi častý kontakt, tak i hrubé zacházení vandalů. Vše pro zachování stálé spolehlivosti. Odolnost proti povětrnostním vlivům je samozřejmostí. Od extrémního mrazu, po extrémní horko.

Interiérový videotelefon pro snadné používání s mechanickým otočným voličem adresy 1 - 250.

Zamilujete se do něj stejně snadno, jako se snadno používá. Velká tlačítka, intuitivní symboly a přehledná LED signalizace zajišťují skutečně pohodlné ovládání.

Popis vstupního tabla:

- Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům v provedení ušlechtilá ocel, eloxovaný hliník nebo antracit
- Tlačítkové tablo s 1 až 40 zvonkovými tlačítky (80 účastníků v

SESTAVA

Varianta	Kód produktu	
 Bílá/handsfree	2TMA220051W0004	
 4násobný	2TMA210160B0001	
 Velká (1200 mA)	2TMA210161W0001	
S ručním natočením kamery ±15°	2TMA210010N0001	
Bez tlačítka	2TMA210010A0001	
S tlačítky 4/8	2TMA130160N0002	
Eloxovaný hliník	2TMA200160A0015	
Velikost 1/4 (135 mm), světle šedá	2TMA130160H0004	

půltlačítkovém nastavení)

- Editovat jmenovky můžete jednoduše v Excelu
- Napájení a komunikace přes dvouvodičovou sběrnici
- Homogenní podsvícení jmenovek i tlačítek zvonku prostřednictvím LE diod s maximální životností
- Automatické přepínání režimu den/noc
- Možnost použití kódové klávesnice s pamětí až pro 3 000 adres
- Přímé připojení odchodového tlačítka
- Možnost ovládání až 2 zámků, možnost připojení senzoru otevření dveří

Popis interiérové telefonu:

- Barevný displej 4,3" s 6 dotykovými tlačítky
- Programovatelné tlačítko až 3 pro ovládací prvky (venkovní osvětlení, časové relé, 2. zámek)
- 5 vyzváněcích tónů pro rozlišení různých zdrojů volání
- Interkom pro 3 vybrané účastníky
- Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní v češtině
- Montáž na omítku (na elektroinstalační krabici s roztečí 68 mm)
- 2vodičové připojení ke sběrnici
- Svorkovnice pro připojení patrového tlačítka zvonku
- Rozměry (v × š × h): 124 × 152 × 22,5 mm

Potřebovali byste jinou sestavu? Vyzkoušejte náš online konfigurátor .

Chcete se o konfigurátoru dozvědět více informací?

Máme pro vás připravené online školení .

Chcete jen upravit pár detailů této sestavy? Stáhněte si do počítače a následně importujte přímo do online konfigurátoru - editovat ji lze snadno a intuitivně.