

Vodič do svorky stačí jen zatlačit!

Stykače a motorové spouštěče s Push-in pružinovými svorkami



Nové stykače a motorové spouštěče s Push-in pružinovými svorkami umožňují extrémně rychlé připojení vodičů. Nepotřebujete žádný nástroj.

Můžete ušetřit až 50 % času montáže ve srovnání s klasickým způsobem připojení. Na stálost spojení se můžete plně spolehnout. Pokud požadujete rychlost, jednoduchost a spolehlivost, stačí vodič do svorky jen zatlačit. **Push-in!**



Urychlete své projekty

Velmi rychlá instalace

Představte si stykač nebo motorový spouštěč, který se dá dvakrát rychleji instalovat. Nemožné? Push-in pružinové svorky tuto představu proměnily na skutečnost. Technologie Push-in vám umožní do svorky zasunout vodiče s dutinkami nebo tuhé vodiče bez nutnosti použití jakéhokoli nástroje. Zvýšíte tak produktivitu práce, s Push-in svorkami při montáži ušetříte až polovinu času.



Jednoduchá instalace

Nejsnazší připojení vodičů

Technologie Push-in otvírá nové možnosti. Připojení vodičů je snadné a intuitivní. Odpadá tak potřeba speciálního školení a snižuje se pravděpodobnost chybného zapojení.




Trvalý provoz

Nejspolehlivější spojení

Rychlost a jednoduchost technologie Push-in jde ruku v ruce se spolehlivostí. Spojení nezklame ani v náročných provozech. Stykače a motorové spouštěče s Push-in pružinovými svorkami vám nabízí jistotu i po dokončení projektu.

Push-in pružinové řešení

Kompletní řada, dokonalá účinnost



2 v 1

- 1) zasunutí tuhých vodičů nebo vodičů s dutinkami bez použití nářadí.
- 2) do svorky lze zasunout i slané vodiče bez dutinky, v tomto případě je nutné použít šroubovák.





Propojky bez použití nástroje

Propojky se jednoduše zatlačí do svorek.



Kompatibilita s přístroji se šroubovými svorkami

Montáž příslušenství pro ovládací obvody u manuálních motorových spouštěčů do výkonu motoru 45 kW / AC-3 / 400 V, a až do 45 kW / AC-3 / 400 V, 130 A AC-1 u stykačů.



Přípojnice Push-in

Paralelní připojení motorových spouštěčů bez použití nástroje (také certifikováno pro aplikace UL typu E/ typu F).



Jediný nástroj, kterým zvládnete všechnu práci

Potřebujete pouze 3mm šroubovák v pružinovém módu, v Push-in verzi pouze při demontáži.



Větší kapacita připojení

Připojovat zátěže lze do výkonu 18,5 kW / 400 V / AC-3 a 50 A / AC-1.

ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
140 00 Praha 4

Kontaktní centrum
Tel.: 800 312 222

abb.cz/nizke-napeti

