



Produktový list / 05.10.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [ČASOVÉ SPÍNAČE](#)
- [OVLÁDACÍ JEDNOTKY A KRYTY PRO SPÍNACÍ HODINY](#)

Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka)

Na zakázku

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).

Provozní režimy: manuální, automatický (1 základní nebo 3 rozšířené časové programy), automatický astro, časovač, dovolená

Časový program: max. 70 časových značek s rozlišením 5 minut, pro jednotlivé dny v týdnu nebo Po-Pá, So-Ne, Po-Ne.

Další funkce: softwarové vypnutí, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, měření prostorové teploty, vnější ovládání kontaktem, počítadlo provozních hodin, inverze funkce výstupu, automatický přechod zimní/letní čas, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek)

Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C

[zobrazit více](#)

Kód produktu

3292M-A20301 08

Design

Neo® Tech

Varianta

titanová

[Hodiny spínací programovatelné \(ovládací jednotka\), Neo® Tech, titanová](#)

[Hodiny spínací programovatelné \(ovládací jednotka\), Neo® Tech, titanová](#)

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH	
Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka), Neo® Tech, titanová	titanová	3292M-A20301 08	3 269,00 Kč	<input checked="" type="radio"/>
Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka), Neo® Tech, titanová				
Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka), Neo® Tech, ocelová	ocelová	3292M-A20301 36	3 269,00 Kč	<input type="radio"/>
Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka), Neo® Tech, ocelová				
Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka), Neo® Tech, onyx	onyx	3292M-A20301 37	3 269,00 Kč	<input type="radio"/>
Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka), Neo® Tech, onyx				

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).

Provozní režimy: manuální, automatický (1 základní nebo 3 rozšířené časové programy), automatický astro, časovač, dovolená

Časový program: max. 70 časových značek s rozlišením 5 minut, pro jednotlivé dny v týdnu nebo Po-Pá, So-Ne, Po-Ne.

Další funkce: softwarové vypnutí, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, měření prostorové teploty, vnější ovládání kontaktem, počítadlo provozních hodin, inverze funkce výstupu, automatický přechod zimní/letní čas, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba jazyka (CZ, EN, RUS)










Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek)

Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C

DOKUMENTY

Název dokumentu	Velikost
PDF Návod k instalaci a používání	316,7 kB

Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Časové spínače](#)
- [Přístroje pro zapuštěnou montáž](#)
- [Rámečky pro přístroje](#)
[Základní rámečky](#)
-  Přístroj spínací pro spínací hodiny, **1 VARIANTA Přístroj spínací pro spínací hodiny** Přístroje pro zapuštěnou montáž • Cena od 978 Kč
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, titanová **4 VARIANTY**
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, teracotta
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, ocelová
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, onyx **Neo® Tech Rámeček jednonásobný** Základní rámečky • Cena od 90 Kč
-  Přístroj spínací pro spínací hodiny, **1 VARIANTA Přístroj spínací pro spínací hodiny** Přístroj spínací pro spínací hodiny • Cena od 978 Kč
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, titanová **4 VARIANTY**
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, teracotta
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, ocelová
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, onyx **Neo® Tech Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný** Rámeček jednonásobný • Cena od 90 Kč

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

886

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a

zkušeností s výrobou

 Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka), Neo® Tech, titanová [ZAVŘÍT](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz NENÍ SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz NENÍ DOSTUPNÉ

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz NENÍ SKLADEM

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)