



Produktový list / 05.10.2022

- [DALŠÍ PŘÍSTROJE](#)
- [PRODUKTY PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST](#)
- [HLÁSIČE POŽÁRU A PŘÍSLUŠENSTVÍ](#)

## Hlásič kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

Pro včasné rozpoznání a signalizaci doutnání nebo otevřeného ohně s vývinem kouře.  
Vyhovuje EN 14604.

Pro vnitřní použití.

Princip funkce: rozptýlení světla na pevných částicích (Tyndallův jev)

Cyklická kontrola funkce, indikace provozních a poplachových stavů červenou LE diodou.

Tlačítko pro spuštění testu, umlčení alarmu.

Možnost vzájemného propojení až 20 hlásičů pomocí dvojžilového kabelu nebo bezdrátově (vsunutím RF modulů 6800-0-2514).

Nevhodné pro prašné prostory nebo prostory s výskytem páry (kuchyně, koupelny apod.).

Akustická výstraha: 85 dB (A) na 3 m

Napájení: pevně zabudovaná lithiová baterie (životnost min. 10 let)

Doporučený interval výměny: 10 let

Dosah: cca 7,5 m, 360°

Výška instalace: max. 6 m

Pracovní teplota: 0 °C až +40 °C

Rozměry: Ø 120 × 47 mm

[zobrazit více](#)

### Kód produktu

2CKA006800A2721

### Typové číslo

6833/01-84-500

Hlásič kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

Hlásič kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
Hlásič kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE	2CKA006800A2721	1 664,00 Kč
Hlásič kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE		

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

ks

**VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU**

## POPIS

Pro včasné rozpoznání a signalizaci doutnání nebo otevřeného ohně s vývinem kouře.  
Vyhovuje EN 14604.

Pro vnitřní použití.

Princip funkce: rozptýlení světla na pevných částicích (Tyndallův jev)

Cyklická kontrola funkce, indikace provozních a poplachových stavů červenou LE diodou.

Tlačítko pro spuštění testu, umlčení alarmu.

Možnost vzájemného propojení až 20 hlásičů pomocí dvojžilového kabelu nebo bezdrátově (vsunutím RF modulů 6800-0-2514).

Nevhodné pro prašné prostory nebo prostory s výskytem páry (kuchyně, koupelny apod.).

Akustická výstraha: 85 dB (A) na 3 m

Napájení: pevně zabudovaná lithiová baterie (životnost min. 10 let)

Doporučený interval výměny: 10 let

Dosah: cca 7,5 m, 360°

Výška instalace: max. 6 m





Pracovní teplota: 0 °C až +40 °C

Rozměry: Ø 120 × 47 mm

## DOKUMENTY

	<b>Název dokumentu</b>	<b>Velikost</b>
PDF	<a href="#">Návod k instalaci a používání</a>	191,0 kB
JPG	<a href="#">Rozměrový výkres</a>	17,8 kB
JPG	<a href="#">Schéma zapojení</a>	18,1 kB
JPG	<a href="#">Umístění hlásičů kouře</a>	35,9 kB
JPG	<a href="#">Rozmístění hlásičů v budově</a>	29,1 kB

## Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Produkty pro vyšší bezpečnost](#)  
[Hlásiče požárů a příslušenství](#)
- [Inteligentní instalace ABB-free@home®](#)  
[Integrace alarmových hlásičů](#)
-  Modul bezdrátový RF Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE **1 VARIANTA Modul bezdrátový pro hlásiče kouře/teplot Hlásiče požárů a příslušenství** • Cena od 2 384 Kč
-  Rozšiřující rozhraní, USB, bílá **1 VARIANTA Rozšiřující rozhraní, USB Integrace alarmových hlásičů** • Cena od 2 712 Kč
-  Modul bezdrátový RF Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE **1 VARIANTA Modul bezdrátový RF Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE Modul bezdrátový pro hlásiče kouře/teplot** • Cena od 2 384 Kč
-  Rozšiřující rozhraní, USB, bílá **1 VARIANTA Rozšiřující rozhraní, USB Rozšiřující rozhraní, USB** • Cena od 2 712 Kč

## Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

### POKRAČOVAT

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst  
a velkoobchodů v ČR

886

elektromontérů  
v našem klubu ABB

154

let tradice a  
zkušeností s výrobou

 [Hlásič kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE ZAVŘÍT](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

-  [Rozměrový výkres](#)

[ZAVŘÍT](#)

-  [Schéma zapojení](#)

[ZAVŘÍT](#)

-  [Umístění hlásičů kouře](#)

[ZAVŘÍT](#)

-  [Rozmístění hlásičů v budově](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

**Položka úspěšně přidána**

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

**Skladová dostupnost v e-shopech**

-  EMAS

**EMAS**

[www.emas.cz](http://www.emas.cz) SKLADEM

-  ELIMA

**ELIMA**

[www.elima.cz](http://www.elima.cz) SKLADEM

-  SONEPAR

**SONEPAR**

[www.sonepar.cz](http://www.sonepar.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

**ELEKTRO S.M.S.**

[shop.elektrosms.cz](http://shop.elektrosms.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

**ELEKTRO VIOLA**

[viola.cz](http://viola.cz) NENÍ SKLADEM

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

**POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU**

[ZAVŘÍT](#)