



Produktový list / 02.10.2022

- [DALŠÍ PŘÍSTROJE](#)
- [MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE](#)
- [JISTIČE](#)

Jistič S200, 1fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S200

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I_{cn} : 6 kA

Vypínací charakteristika: C

Jmenovitý proud: 1 A

Počet fází (modulů): 1

Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm²

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

[zobrazit více](#)

Kód produktu

2CDS251001R0014

Typové číslo

S201-C1

Varianta

1 A














Jistič S200, 1fázový, 1 A

Jistič S200, 1fázový, 1 A

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
	1 A	2CDS251001R0014	272,00 Kč <input checked="" type="radio"/>
	1 A	2CDS251001R0014	272,00 Kč <input type="radio"/>
	2 A	2CDS251001R0024	272,00 Kč <input type="radio"/>
	2 A	2CDS251001R0024	272,00 Kč <input type="radio"/>

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
 Jistič S200, 1fázový, 3 A	3 A	2CDS251001R0034	272,00 Kč ●
 Jistič S200, 1fázový, 4 A	4 A	2CDS251001R0044	272,00 Kč ●
 Jistič S200, 1fázový, 6 A	6 A	2CDS251001R0064	192,00 Kč ●
 Jistič S200, 1fázový, 8 A	8 A	2CDS251001R0084	192,00 Kč ●
 Jistič S200, 1fázový, 10 A	10 A	2CDS251001R0104	188,00 Kč ●
 Jistič S200, 1fázový, 13 A	13 A	2CDS251001R0134	188,00 Kč ●
 Jistič S200, 1fázový, 16 A	16 A	2CDS251001R0164	188,00 Kč ●
 Jistič S200, 1fázový, 20 A	20 A	2CDS251001R0204	198,00 Kč ●
 Jistič S200, 1fázový, 25 A	25 A	2CDS251001R0254	204,00 Kč ●
 Jistič S200, 1fázový, 32 A	32 A	2CDS251001R0324	228,00 Kč ●
 Jistič S200, 1fázový, 40 A	40 A	2CDS251001R0404	256,00 Kč ●
 Jistič S200, 1fázový, 50 A	50 A	2CDS251001R0504	356,00 Kč ●
 Jistič S200, 1fázový, 63 A	63 A	2CDS251001R0634	404,00 Kč ●

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada S200

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I_{cn}: 6 kA

Vypínací charakteristika: C

Jmenovitý proud: 1 A

Počet fází (modulů): 1

Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm²

Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

[DOKUMENTY](#)

Název dokumentu Velikost

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

[POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6227

produktů
a 18 designových řad

227

prodejních míst
a velkoobchodů v ČR

884

elektromontérů
v našem klubu ABB

154

let tradice a
zkušeností s výrobou

 [Jistič S200, 1fázový, 1 A](#) [ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech


-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

[viola.cz](#) SKLADEM

-  EMAS


EMAS

- www.emas.cz NENÍ SKLADEM
 SONEPAR

SONEPAR

- www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM
 ELIMA

ELIMA

- www.elima.cz NENÍ SKLADEM
 ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz NENÍ SKLADEM

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)