



Produktový list / 05.10.2022

- [SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ](#)
- [INTELIGENTNÍ INSTALACE ABB I-BUS® KNX](#)
- [KRYTY DOMOVNÍCH ZÁSUVK BUSCH-TRITON®](#)

## Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný

Na zakázku

Pro zásuvky 5519B-A02347, 5519B-A02357 designové řady Reflex SI.

Jmenovité napětí: 250 V AC

Jmenovitý proud: 16 A

Montážní výška: 0,3 m

Stupeň krytí: IP 40

Barva krytu je shodná s barvou v designové řadě Future® linear.

[zobrazit více](#)

### Kód produktu

2CKA001710A3680

### Typové číslo

1746 ZRKT-83

### Design

Busch-triton®

### Varianta

hliníková stříbrná

Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Future® linear, hliníková stříbrná

Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Future® linear, hliníková stříbrná

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Future® linear, hliníková stříbrná	hliníková stříbrná	2CKA001710A3680	<a href="#">Na dotaz</a> <input checked="" type="radio"/>
Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Future® linear, hliníková stříbrná			
Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Alpha exclusive®, alabastrová	alabastrová	2CKA001710A3409	<a href="#">Na dotaz</a> <input type="radio"/>
Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Alpha exclusive®, alabastrová			
Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Alpha exclusive®, palladium	palladium	2CKA001710A3516	<a href="#">Na dotaz</a> <input type="radio"/>
Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Alpha exclusive®, palladium			
Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Impuls, šampaňská metalíza	šampaňská	2CKA001710A3418	<a href="#">Na dotaz</a> <input type="radio"/>
Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Impuls, šampaňská metalíza	metalíza		

# POPIS

Pro zásuvky 5519B-A02347, 5519B-A02357 designové řady Reflex SI.

Jmenovité napětí: 250 V AC

Jmenovitý proud: 16 A

Montážní výška: 0,3 m

Stupeň krytí: IP 40

Barva krytu je shodná s barvou v designové řadě Future® linear.

# DOKUMENTY

Název dokumentu Velikost

## Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Přístroje pro rozvody ve zdravotnictví Zásuvky](#)
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, Reflex SI, alpská bílá **5 VARIANT**
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, Reflex SI, hnědá
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, Reflex SI, zelená
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, Reflex SI, žlutá
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, Reflex SI, oranžová **Reflex SI Zásuvka Reflex SI, bezšroubová Zásuvky • Cena od 183 Kč**
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Reflex SI, alpská bílá **6 VARIANT**
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Reflex SI, hnědá
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Reflex SI, zelená
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Reflex SI, žlutá
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Reflex SI, oranžová
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Reflex SI, červená **Reflex SI Zásuvka Reflex SI, bezšroubová, s clonkami Zásuvky • Cena od 197 Kč**
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, Reflex SI, alpská bílá **5 VARIANT**
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, Reflex SI, hnědá
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, Reflex SI, zelená
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, Reflex SI, žlutá
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, Reflex SI, oranžová **Reflex SI Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem Zásuvka Reflex SI, bezšroubová • Cena od 183 Kč**
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Reflex SI, alpská bílá **6 VARIANT**
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Reflex SI, hnědá
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Reflex SI, zelená
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Reflex SI, žlutá
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Reflex SI, oranžová
-  Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Reflex SI, červená **Reflex SI Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Zásuvka Reflex SI, bezšroubová, s clonkami • Cena od 197 Kč**

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

## **POKRAČOVAT**

**[Elektromontéři seznam](#)** **[Video manuály instalace](#)** **[Technická podpora](#)** **[Obchodní kontakty](#)**

**6204**

produktů

a 18 designových řad

**227**

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

**886**

elektromontérů

v našem klubu ABB

**154**

let tradice a

zkušeností s výrobou

 Kryt zásuvky posuvný, jednonásobný, zapuštěný, Future® linear, hliníková stříbrná **[ZAVŘÍT](#)**  
**[ZAVŘÍT](#)**

## **Položka úspěšně přidána**

0 položek v košíku

**Orientační cena s DPH Kč**

**[Do košíku](#)**

## **Skladová dostupnost v e-shopech**

-  EMAS

**EMAS**

**[www.emas.cz](http://www.emas.cz) NENÍ SKLADEM**

-  SONEPAR

**SONEPAR**

**[www.sonepar.cz](http://www.sonepar.cz) NENÍ SKLADEM**

-  ELIMA

**ELIMA**

**[www.elima.cz](http://www.elima.cz) NENÍ SKLADEM**

-  ELEKTRO S.M.S.

**ELEKTRO S.M.S.**

**[shop.elektrosms.cz](http://shop.elektrosms.cz) NENÍ DOSTUPNÉ**

-  ELEKTRO VIOLA

**ELEKTRO VIOLA**

[viola.cz](http://viola.cz) NENÍ SKLADEM

**POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU**

[ZAVŘÍT](#)