



Produktový list / 04.10.2022

- [SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ](#)
- [INTELIGENTNÍ INSTALACE ABB-FREE@HOME®](#)
- [SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY](#)

Stanice meteorologická, sběrnicevá

Venkovní meteostanice pro ABB-free@home®. Pro záznam a přenos hodnot jasu, teploty, rychlosti větru a informace o dešti. Údaje o počasí lze vizualizovat ve webovém rozhraní a aplikaci pro mobilní telefony a tablety.

Rychlost větru: 2 - 30 m/s

Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.

Jmenovité napětí: 110 - 230 V AC

Jmenovitý kmitočet: 50 - 60 Hz

Napětí sběrnice: 24 V DC

Stupeň krytí: IP 44

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Intenzita slunečního záření: 1 - 100 000 lx

Rozměry: (v x š x h): 108 x 121 x 227 mm

[zobrazit více](#)

Kód produktu

2CKA006220A0390

Typové číslo

WS-1

Varianta

sběrnicevá

[Stanice meteorologická, sběrnicevá, sběrnicevá](#)

[Stanice meteorologická, sběrnicevá, sběrnicevá](#)

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
Stanice meteorologická, sběrnicevá, sběrnicevá	sběrnicevá	2CKA006220A0390	20 219,10 Kč <input checked="" type="radio"/>
Stanice meteorologická, sběrnicevá, sběrnicevá			
Meteorologická stanice, bezsběrnicevá, bezsběrnicevá	bezsběrnicevá	2CKA006200A0297	20 392,10 Kč <input type="radio"/>
Meteorologická stanice, bezsběrnicevá, bezsběrnicevá			
Držák pro meteostanici, držák k meteostanici	držák k meteostanici	2CKA006200A0848	883,30 Kč <input type="radio"/>
Držák pro meteostanici, držák k meteostanici			

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

Venkovní meteostanice pro ABB-free@home®. Pro záznam a přenos hodnot jasu, teploty, rychlosti větru a informace o dešti. Údaje o počasí lze vizualizovat ve webovém rozhraní a aplikaci pro mobilní telefony a tablety.
Rychlost větru: 2 - 30 m/s
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Jmenovité napětí: 110 - 230 V AC
Jmenovitý kmitočet: 50 - 60 Hz
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 44
Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C
Intenzita slunečního záření: 1 - 100 000 lx
Rozměry: (v x š x h): 108 x 121 x 227 mm

DOKUMENTY

Název dokumentu	Velikost
PDF Návod k instalaci a používání	278,7 kB

Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Inteligentní instalace ABB-free@home®](#)
[Systémové komponenty](#)
-  [Modul systémový 2.0, nástěnný WL, bílá](#) **1 VARIANTA Modul systémový, nástěnný** [Systémové komponenty](#)
-  [Držák pro meteostanici, držák k meteostanici](#) **3 VARIANTY**
 [Stanice meteorologická, sběrnice, sběrnice](#)
 [Meteorologická stanice, bezsběrnice, bezsběrnice](#) [Meteorologická stanice](#) [Systémové komponenty](#)
• [Cena od 883 Kč](#)
-  [Modul systémový 2.0, nástěnný WL, bílá](#) **1 VARIANTA Modul systémový 2.0, nástěnný WL** [Modul systémový, nástěnný](#)
-  [Držák pro meteostanici, držák k meteostanici](#) **3 VARIANTY**
 [Stanice meteorologická, sběrnice, sběrnice](#)
 [Meteorologická stanice, bezsběrnice, bezsběrnice](#) [Držák pro meteostanici](#) [Meteorologická stanice](#)
• [Cena od 883 Kč](#)

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

885

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a

zkušeností s výrobou

 [Stanice meteorologická, sběrníková, sběrníková](#) [ZAVŘÍT](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS
EMAS
www.emas.cz SKLADEM
-  SONEPAR
SONEPAR
www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM
-  ELIMA
ELIMA
www.elima.cz NENÍ SKLADEM
-  ELEKTRO S.M.S.
ELEKTRO S.M.S.
shop.elektrosms.cz NENÍ SKLADEM
-  ELEKTRO VIOLA
ELEKTRO VIOLA
viola.cz NENÍ SKLADEM

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)