



Produktový list / 04.10.2022

- [DALŠÍ PŘÍSTROJE](#)
- [PŘÍSTROJE SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM IP XX](#)
- [ZAPUŠTĚNÉ PŘÍSTROJE BEZŠROUBOVÉ](#)

Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný



Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901H-A050.0 ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.

Stupeň krytí: IP 44

10 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

[zobrazit více](#)

Kód produktu

3559H-A86940 63

Design


Levit®M

Řazení

6/0 (1/0)

Varianta

onyx / kouřová černá



[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
	onyx / kouřová černá	3559H-A86940 63	358,00 Kč <input checked="" type="radio"/>
	titanová / kouřová černá	3559H-A86940 70	358,00 Kč <input type="radio"/>

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

[VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU](#)

POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901H-A050.0 ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.
Stupeň krytí: IP 44
10 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.









DOKUMENTY

Název dokumentu Velikost

JPG [Rozměrový výkres](#) 99,2 kB

PDF [Návod k instalaci](#) 578,9 kB

Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Rámečky pro přístroje](#)
[Základní rámečky](#)
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Levit®M, onyx / kouřová černá **4 VARIANTY**
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, perleťová / ledová bílá
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, ocelová / kouřová černá
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, titanová / kouřová černá [Levit®M Rámeček jednonásobný Základní rámečky • Cena od 105 Kč](#)
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Levit®M, onyx / kouřová černá **4 VARIANTY**
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, perleťová / ledová bílá
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, ocelová / kouřová černá
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, titanová / kouřová černá [Levit®M Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný Rámeček jednonásobný • Cena od 105 Kč](#)

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

885

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a

zkušeností s výrobou

 [Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný, onyx / kouřová černá ZAVŘÍT](#)

-  [Rozměrový výkres](#)

[ZAVŘÍT](#)

-  [Návod k instalaci](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz SKLADEM

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)