



Produktový list / 30.09.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [SNÍMAČE POHYBU](#)
- [AUTOMATICKÉ SPÍNAČE - PŘÍSTROJE](#)

Přístroj spínací pro snímače pohybu

Pro snímače pohybu designových řad Swing® (L), Tango®, Levit®, Neo® (Tech), Element®, Time® (Arbo).
Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

Spínací prvek: relé

2 300 W pro vakuové nebo halogenové žárovky na 230 V AC,

1 750 V·A pro halogenové žárovky na malé napětí nebo pro zářivky s elektronickým předřadníkem,

500 V·A / 64 µF pro zářivky.

Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

Pro snazší propojení je svorka N zdvojená.

3vodičové připojení, 230 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Je možné propojit několik přístrojů paralelně (celková max. zátěž v paralelním zapojení je stejná jako pro 1 přístroj).

[zobrazit více](#)

Kód produktu

3299U-A00006

Přístroj spínací pro snímače pohybu

Přístroj spínací pro snímače pohybu

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH

Přístroj spínací pro snímače pohybu

3299U-A00006

876,00 Kč ●

Přístroj spínací pro snímače pohybu

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

ks

VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

Pro snímače pohybu designových řad Swing® (L), Tango®, Levit®, Neo® (Tech), Element®, Time® (Arbo).
Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

Spínací prvek: relé

2 300 W pro vakuové nebo halogenové žárovky na 230 V AC,

1 750 V·A pro halogenové žárovky na malé napětí nebo pro zářivky s elektronickým předřadníkem,

500 V·A / 64 µF pro zářivky.

Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

Pro snazší propojení je svorka N zdvojená.
3vodičové připojení, 230 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.
































Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
















































Je možné propojit několik přístrojů paralelně (celková max. zátěž v paralelním zapojení je stejná jako pro 1 přístroj).












DOKUMENTY

	Název dokumentu	Velikost
PDF	Návod k instalaci a používání	201,7 kB
JPG	Rozměrový výkres	74,5 kB
JPG	Schéma zapojení	57,4 kB

Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Snímače pohybu](#)
[Automatické spínače - detekční části](#)
-  Snímač spínače automatického, Swing®, Swing®L, jasně bílá **5 VARIANT**
 Snímač spínače automatického, Swing®, Swing®L, krémová
 Snímač spínače automatického, Swing®, Swing®L, béžová
 Snímač spínače automatického, Swing®, Swing®L, světle šedá
 Snímač spínače automatického, Swing®, Swing®L, hnědá **Swing® Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním Automatické spínače - detekční části • Cena od 1 022 Kč**
-  Snímač spínače automatického, Tango®, bílá **8 VARIANT**
 Snímač spínače automatického, Tango®, slonová kost  Snímač spínače automatického, Tango®, šedá
 Snímač spínače automatického, Tango®, béžová  Snímač spínače automatického, Tango®, hnědá
 Snímač spínače automatického, Tango®, černá
 Snímač spínače automatického, Tango®, kouřová šedá
 Snímač spínače automatického, Tango®, vřesová červená **Tango® Snímač automatického spínače, s kuželovým snímáním Automatické spínače - detekční části • Cena od 980 Kč**
-  Snímač spínače automatického, Tango®, bílá **8 VARIANT**
 Snímač spínače automatického, Tango®, slonová kost  Snímač spínače automatického, Tango®, šedá
 Snímač spínače automatického, Tango®, béžová  Snímač spínače automatického, Tango®, hnědá
 Snímač spínače automatického, Tango®, černá
 Snímač spínače automatického, Tango®, kouřová šedá
 Snímač spínače automatického, Tango®, vřesová červená **Tango® Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním Automatické spínače - detekční části • Cena od 1 074 Kč**
-  Snímač spínače automatického, Levit®, bílá / ledová bílá **10 VARIANT**
 Snímač spínače automatického, Levit®, bílá / bílá  Snímač spínače automatického, Levit®, šedá / bílá
 Snímač spínače automatického, Levit®, slonová kost / bílá
 Snímač spínače automatického, Levit®, macchiato / bílá
 Snímač spínače automatického, Levit®, bílá / kouřová černá
 Snímač spínače automatického, Levit®, žlutá / kouřová černá
 Snímač spínače automatického, Levit®, červená / kouřová černá
 Snímač spínače automatického, Levit®, oranžová / kouřová černá
 Snímač spínače automatického, Levit®, zelená / kouřová černá **Levit® Snímač automatického spínače, 2 detekční roviny Automatické spínače - detekční části • Cena od 1 493 Kč**

-  Snímač spínače automatického, Neo®, bílá **2 VARIANTY**
-  Snímač spínače automatického, Neo®, grafitová **Neo® Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním** Automatické spínače - detekční části • Cena od 1 036 Kč
-  Snímač spínače automatického, Element®, Time®, bílá / bílá **5 VARIANT**
-  Snímač spínače automatického, Element®, bílá / ledová šedá
-  Snímač spínače automatického, Element®, slonová kost / ledová bílá
-  Snímač spínače automatického, Element®, kávová / ledová opálová
-  Snímač spínače automatického, Time®, Element®, bílá / ledová bílá **Element® Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním** Automatické spínače - detekční části
-  Snímač spínače automatického, Time®, Element®, bílá / ledová bílá **8 VARIANT**
-  Snímač spínače automatického, Element®, Time®, bílá / bílá
-  Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, titanová
-  Snímač spínače automatického, Time®, lungo / mléčná bílá
-  Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, starostříbrná
-  Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, šampaňská
-  Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, antracitová
-  Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, ocelová **Time® Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním** Automatické spínače - detekční části • Cena od 1 128 Kč
-  Snímač spínače automatického, Swing®, Swing®L, jasně bílá **5 VARIANT**
-  Snímač spínače automatického, Swing®, Swing®L, krémová
-  Snímač spínače automatického, Swing®, Swing®L, béžová
-  Snímač spínače automatického, Swing®, Swing®L, světle šedá
-  Snímač spínače automatického, Swing®, Swing®L, hnědá **Swing® Snímač spínače automatického** Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním • Cena od 1 022 Kč
-  Snímač spínače automatického, Tango®, bílá **8 VARIANT**
-  Snímač spínače automatického, Tango®, slonová kost
-  Snímač spínače automatického, Tango®, šedá
-  Snímač spínače automatického, Tango®, béžová
-  Snímač spínače automatického, Tango®, hnědá
-  Snímač spínače automatického, Tango®, černá
-  Snímač spínače automatického, Tango®, kouřová šedá
-  Snímač spínače automatického, Tango®, vřesová červená **Tango® Snímač spínače automatického** Snímač automatického spínače, s kuželovým snímáním • Cena od 980 Kč
-  Snímač spínače automatického, Tango®, bílá **8 VARIANT**
-  Snímač spínače automatického, Tango®, slonová kost
-  Snímač spínače automatického, Tango®, šedá
-  Snímač spínače automatického, Tango®, béžová
-  Snímač spínače automatického, Tango®, hnědá
-  Snímač spínače automatického, Tango®, černá
-  Snímač spínače automatického, Tango®, kouřová šedá
-  Snímač spínače automatického, Tango®, vřesová červená **Tango® Snímač spínače automatického** Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním • Cena od 1 074 Kč
-  Snímač spínače automatického, Levit®, bílá / ledová bílá **10 VARIANT**
-  Snímač spínače automatického, Levit®, bílá / bílá
-  Snímač spínače automatického, Levit®, šedá / bílá
-  Snímač spínače automatického, Levit®, slonová kost / bílá
-  Snímač spínače automatického, Levit®, macchiato / bílá
-  Snímač spínače automatického, Levit®, bílá / kouřová černá
-  Snímač spínače automatického, Levit®, žlutá / kouřová černá
-  Snímač spínače automatického, Levit®, červená / kouřová černá
-  Snímač spínače automatického, Levit®, oranžová / kouřová černá
-  Snímač spínače automatického, Levit®, zelená / kouřová černá **Levit® Snímač spínače automatického** Snímač automatického spínače, 2 detekční roviny • Cena od 1 493 Kč
-  Snímač spínače automatického, Neo®, bílá **2 VARIANTY**
-  Snímač spínače automatického, Neo®, grafitová **Neo® Snímač spínače automatického** Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním • Cena od 1 036 Kč
-  Snímač spínače automatického, Element®, Time®, bílá / bílá **5 VARIANT**
-  Snímač spínače automatického, Element®, bílá / ledová šedá

-  Snímač spínače automatického, Element®, slonová kost / ledová bílá
-  Snímač spínače automatického, Element®, kávová / ledová opálová
-  Snímač spínače automatického, Time®, Element®, bílá / ledová bílá [Element® Snímač spínače automatického Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním](#)
-  Snímač spínače automatického, Time®, Element®, bílá / ledová bílá [8 VARIANT](#)
-  Snímač spínače automatického, Element®, Time®, bílá / bílá
-  Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, titanová
-  Snímač spínače automatického, Time®, lungo / mléčná bílá
-  Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, starostříbrná
-  Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, šampaňská
-  Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, antracitová
-  Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, ocelová [Time® Snímač spínače automatického Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním • Cena od 1 128 Kč](#)

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

[POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6263

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

884

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a

zkušeností s výrobou

 [Přístroj spínací pro snímače pohybu ZAVŘÍT](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

-  [Rozměrový výkres](#)

[ZAVŘÍT](#)

-  [Schéma zapojení](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz SKLADEM

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz SKLADEM

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)