



Produktový list / 04.10.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [SNÍMAČE POHYBU](#)
- [BEZDOTYKOVÝ SPÍNAČ](#)

Přístroj spínače pro bezdotykové ovládání



Pro spínání elektrických spotřebičů, např. svítidel.

Výstup se přepne při přiblížení k přístroji na cca < 5 cm.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor, pro zářivky.

Lze kombinovat se zapínacími ovládači (spínači řazení 1/0). 14)

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C

Spínací prvek: relé

3vodičové připojení.

10 AX, 2 300 W/V·A, 230 V AC, 50 - 60 Hz

Je-li použita doutnavka nebo LED, nesmí přemostovat kontakt tlačítkového ovládače (je nutné použít přístroj se svorkou N).

Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.


[zobrazit více](#)

Kód produktu

2CKA006400A0034

Typové číslo

6406 U



[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)


DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
----------	--------------	------------------



2CKA006400A0034

3 745,00 Kč ●



Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

ks

VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

Pro spínání elektrických spotřebičů, např. svítidel.

Výstup se přepne při přiblížení k přístroji na cca < 5 cm.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor, pro zářivky.

Lze kombinovat se zapínacími ovládači (spínači řazení 1/0). 14)

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C

Spínací prvek: relé
3vodičové připojení.
10 AX, 2 300 W/V·A, 230 V AC, 50 - 60 Hz






























Je-li použita doutnavka nebo LED, nesmí přemostovat kontakt tlačítkového ovládače (je nutné použít přístroj se svorkou N).

Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

DOKUMENTY

	Název dokumentu	Velikost
PDF	Návod k instalaci a používání	2,5 MB
JPG	Schéma zapojení	20,2 kB

Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Snímače pohybu](#)
[Bezdotykový spínač](#)
-  Kryt spínače bezdotykového, bílá **7 VARIANT**  Kryt spínače bezdotykového, šedá
 Kryt spínače bezdotykového, slonová kost  Kryt spínače bezdotykového, béžová
 Kryt spínače bezdotykového, hnědá  Kryt spínače bezdotykového, kouřová šedá
 Kryt spínače bezdotykového, vřesová červená **Tango® Kryt pro bezdotykový spínač** [Bezdotykový spínač](#) • Cena od 195 Kč
-  Kryt spínače bezdotykového, bílá **8 VARIANT**  Kryt spínače bezdotykového, zelená
 Kryt spínače bezdotykového, oranžová  Kryt spínače bezdotykového, červená
 Kryt spínače bezdotykového, žlutá  Kryt spínače bezdotykového, macchiato
 Kryt spínače bezdotykového, slonová kost  Kryt spínače bezdotykového, šedá **Levit® Kryt pro bezdotykový spínač** [Bezdotykový spínač](#) • Cena od 248 Kč
-  Kryt spínače bezdotykového, onyx **4 VARIANTY**  Kryt spínače bezdotykového, perleťová
 Kryt spínače bezdotykového, ocelová  Kryt spínače bezdotykového, titanová **Levit®M Kryt pro bezdotykový spínač** [Bezdotykový spínač](#) • Cena od 461 Kč
-  Kryt spínače bezdotykového, bílá / bílá **3 VARIANTY**  Kryt spínače bezdotykového, bílá / ledová bílá
 Kryt spínače bezdotykového, bílá / ledová šedá **Element® Kryt pro bezdotykový spínač** [Bezdotykový spínač](#) • Cena od 230 Kč
-  Kryt spínače bezdotykového, bílá / ledová bílá **7 VARIANT**  Kryt spínače bezdotykového, bílá / bílá
 Kryt spínače bezdotykového, titanová  Kryt spínače bezdotykového, starostříbrná
 Kryt spínače bezdotykového, šampaňská  Kryt spínače bezdotykového, antracitová
 Kryt spínače bezdotykového, ocelová **Time® Kryt pro bezdotykový spínač** [Bezdotykový spínač](#) • Cena od 230 Kč
-  Kryt spínače bezdotykového, antracitová **7 VARIANT**  Kryt spínače bezdotykového, slonová kost
 Kryt spínače bezdotykového, hliníková stříbrná  Kryt spínače bezdotykového, studio bílá
 Kryt spínače bezdotykového, ušlechtilá ocel  Kryt spínače bezdotykového, mechová bílá
 Kryt spínače bezdotykového, mechová černá **Future® linear Kryt pro bezdotykový spínač** [Bezdotykový spínač](#) • Cena od 277 Kč
-  Kryt spínače bezdotykového, slonová kost **4 VARIANTY**
 Kryt spínače bezdotykového, metalická šedá  Kryt spínače bezdotykového, antracitová
 Kryt spínače bezdotykového, studio bílá **Solo® Kryt pro bezdotykový spínač** [Bezdotykový spínač](#) • Cena od 277 Kč
-  Kryt spínače bezdotykového, metalická šedá **4 VARIANTY**  Kryt spínače bezdotykového, antracitová
 Kryt spínače bezdotykového, slonová kost  Kryt spínače bezdotykového, studio bílá **Solo® carat**

[Kryt pro bezdotykový spínač](#) Bezdotykový spínač • Cena od 277 Kč

-  Kryt spínače bezdotykového, mechová bílá **6 VARIANT**
 Kryt spínače bezdotykového, metalická šedá  Kryt spínače bezdotykového, antracitová
 Kryt spínače bezdotykového, hliníková stříbrná  Kryt spínače bezdotykového, studio bílá
 Kryt spínače bezdotykového, mechová černá **Busch-axcent® Kryt pro bezdotykový spínač**
[Bezdotykový spínač • Cena od 277 Kč](#)
-  Kryt spínače bezdotykového, bílá **7 VARIANT**  Kryt spínače bezdotykového, šedá
 Kryt spínače bezdotykového, slonová kost  Kryt spínače bezdotykového, béžová
 Kryt spínače bezdotykového, hnědá  Kryt spínače bezdotykového, kouřová šedá
 Kryt spínače bezdotykového, vřesová červená **Tango® Kryt spínače bezdotykového** [Kryt pro bezdotykový spínač • Cena od 195 Kč](#)
-  Kryt spínače bezdotykového, bílá **8 VARIANT**  Kryt spínače bezdotykového, zelená
 Kryt spínače bezdotykového, oranžová  Kryt spínače bezdotykového, červená
 Kryt spínače bezdotykového, žlutá  Kryt spínače bezdotykového, macchiato
 Kryt spínače bezdotykového, slonová kost  Kryt spínače bezdotykového, šedá **Levit® Kryt spínače bezdotykového** [Kryt pro bezdotykový spínač • Cena od 248 Kč](#)
-  Kryt spínače bezdotykového, onyx **4 VARIANTY**  Kryt spínače bezdotykového, perleťová
 Kryt spínače bezdotykového, ocelová  Kryt spínače bezdotykového, titanová **Levit®M Kryt spínače bezdotykového** [Kryt pro bezdotykový spínač • Cena od 461 Kč](#)
-  Kryt spínače bezdotykového, bílá / bílá **3 VARIANTY**  Kryt spínače bezdotykového, bílá / ledová bílá
 Kryt spínače bezdotykového, bílá / ledová šedá **Element® Kryt spínače bezdotykového** [Kryt pro bezdotykový spínač • Cena od 230 Kč](#)
-  Kryt spínače bezdotykového, bílá / ledová bílá **7 VARIANT**  Kryt spínače bezdotykového, bílá / bílá
 Kryt spínače bezdotykového, titanová  Kryt spínače bezdotykového, starostříbrná
 Kryt spínače bezdotykového, šampaňská  Kryt spínače bezdotykového, antracitová
 Kryt spínače bezdotykového, ocelová **Time® Kryt spínače bezdotykového** [Kryt pro bezdotykový spínač • Cena od 230 Kč](#)
-  Kryt spínače bezdotykového, antracitová **7 VARIANT**  Kryt spínače bezdotykového, slonová kost
 Kryt spínače bezdotykového, hliníková stříbrná  Kryt spínače bezdotykového, studio bílá
 Kryt spínače bezdotykového, ušlechtilá ocel  Kryt spínače bezdotykového, mechová bílá
 Kryt spínače bezdotykového, mechová černá **Future® linear Kryt spínače bezdotykového** [Kryt pro bezdotykový spínač • Cena od 277 Kč](#)
-  Kryt spínače bezdotykového, slonová kost **4 VARIANTY**
 Kryt spínače bezdotykového, metalická šedá  Kryt spínače bezdotykového, antracitová
 Kryt spínače bezdotykového, studio bílá **Solo® Kryt spínače bezdotykového** [Kryt pro bezdotykový spínač • Cena od 277 Kč](#)
-  Kryt spínače bezdotykového, metalická šedá **4 VARIANTY**  Kryt spínače bezdotykového, antracitová
 Kryt spínače bezdotykového, slonová kost  Kryt spínače bezdotykového, studio bílá **Solo® carat**
Kryt spínače bezdotykového [Kryt pro bezdotykový spínač • Cena od 277 Kč](#)
-  Kryt spínače bezdotykového, mechová bílá **6 VARIANT**
 Kryt spínače bezdotykového, metalická šedá  Kryt spínače bezdotykového, antracitová
 Kryt spínače bezdotykového, hliníková stříbrná  Kryt spínače bezdotykového, studio bílá
 Kryt spínače bezdotykového, mechová černá **Busch-axcent® Kryt spínače bezdotykového** [Kryt pro bezdotykový spínač • Cena od 277 Kč](#)

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

[POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů
a 18 designových řad

227

prodejních míst
a velkoobchodů v ČR

886

elektromontérů
v našem klubu ABB

154

let tradice a
zkušeností s výrobou

 [Přístroj spínače pro bezdotykové ovládání, ZAVŘÍT](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

-  [Schéma zapojení](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

[viola.cz](#) SKLADEM

-  EMAS

EMAS

[www.emas.cz](#) NENÍ SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

[www.sonepar.cz](#) NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz NENÍ DOSTUPNÉ

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)