



Produktový list / 03.10.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [TERMOSTATY](#)
- [PŘÍSTROJE](#)

Přístroj termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem funkce

Dva nezávislé zapínací reléové kontakty pro samostatné ovládání topení a chlazení. Kontakty se rozpojí při dosažení požadované teploty.

Posuvný přepínač pro řízení přepínání režimů Topení / Chlazení.

Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C

Spínací teplotní diference: ±0,5 K

Jmenovitý proud pro topení: 10 A (4 A)

Jmenovitý proud pro chlazení: 5 A (2 A)

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Hodnota proudu v závorkách platí pro indukivní zátěž.

[zobrazit více](#)

Kód produktu

2CKA001032A0516

Typové číslo

1099 UHKEA

Přístroj termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem funkce

Přístroj termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem funkce

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
Přístroj termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem funkce		2CKA001032A0516	3 246,00 Kč ●
Přístroj termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem funkce			

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

[VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU](#)

POPIS

Dva nezávislé zapínací reléové kontakty pro samostatné ovládání topení a chlazení. Kontakty se rozpojí při dosažení požadované teploty.

Posuvný přepínač pro řízení přepínání režimů Topení / Chlazení.

Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C

Spínací teplotní diference: ±0,5 K

Jmenovitý proud pro topení: 10 A (4 A)
Jmenovitý proud pro chlazení: 5 A (2 A)
230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Hodnota proudu v závorkách platí pro induktivní zátěž.

DOKUMENTY

	Název dokumentu	Velikost
PDF	Návod k instalaci a používání	232,6 kB
JPG	Schéma zapojení	53,5 kB

Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Termostaty](#)
[Ovládací jednotky a kryty pro termostaty](#)
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová **7 VARIANT**
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, hliníková stříbrná
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, ušlechtilá ocel
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, mechová bílá
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, mechová černá
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá **Future® linear**
Kryt termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem Ovládací jednotky a kryty pro termostaty • Cena od 354 Kč
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost **4 VARIANTY**
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Solo®, Solo® carat, metalická šedá **Solo® Kryt termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem Ovládací jednotky a kryty pro termostaty • Cena od 354 Kč**
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Alpha exclusive®, alabastrová **4 VARIANTY**
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Alpha exclusive®, slonová kost
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Alpha exclusive®, palladium
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Alpha exclusive®, titanová **Alpha exclusive® Kryt termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem Ovládací jednotky a kryty pro termostaty • Cena od 444 Kč**
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Impuls, alpská bílá **6 VARIANT**
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Impuls, slonová kost
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Impuls, šampaňská metalíza
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Impuls, mechová bílá
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Impuls, mechová černá
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Impuls, saténová stříbrná **Impuls Kryt termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem Ovládací jednotky a kryty pro termostaty • Cena od 524 Kč**
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová **7 VARIANT**
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, hliníková stříbrná
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, ušlechtilá ocel
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, mechová bílá
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, mechová černá
-  Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost

- [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá](#)
[Kryt termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem • Cena od 354 Kč](#)
- [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost](#)
[4 VARIANTY](#)
 - [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová](#)
 - [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá](#)
 - [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Solo®, Solo® carat, metalická šedá](#)
[Kryt termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem • Cena od 354 Kč](#)
- [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Alpha exclusive®, alabastrová](#)
[4 VARIANTY](#)
 - [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Alpha exclusive®, slonová kost](#)
 - [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Alpha exclusive®, palladium](#)
 - [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Alpha exclusive®, titanová](#)
[Alpha exclusive® Kryt termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem • Cena od 444 Kč](#)
- [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Impuls, alpská bílá](#)
[6 VARIANT](#)
 - [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Impuls, slonová kost](#)
 - [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Impuls, šampaňská metalíza](#)
 - [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Impuls, mechová bílá](#)
 - [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Impuls, mechová černá](#)
 - [Kryt termostatu pro topení/chlazení, Impuls, saténová stříbrná](#)
[Impuls Kryt termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem • Cena od 524 Kč](#)

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

884

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a

zkušeností s výrobou

Přístroj termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem funkce [ZAVŘÍT](#)

- [Návod k instalaci a používání](#)

ZAVŘÍT

- [Schéma zapojení](#)

ZAVŘÍT

ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  ELEKTRO VIOLA


ELEKTRO VIOLA

viola.cz SKLADEM

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz NENÍ SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz NENÍ SKLADEM

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)