



Produktový list / 04.10.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [BEZDRÁTOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ](#)
- [RADIOFREKVENČNÍ \(RF\) - VYSÍLAČE](#)

Vysílač RF čtyřkanálový, ruční, IP 65

Napájení: Li článek 3 V, typ CR1632 (je součástí dodávky)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Počet ovládaných kanálů: 4

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Stupeň krytí: IP 65

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Rozměry: 56,5 × 44 × 15 mm

Neumísťovat na kovovou podložku.

Neumísťovat na kovovou podložku.

[zobrazit více](#)

Kód produktu

3299-48908

Vysílač RF čtyřkanálový, ruční, IP 65

Vysílač RF čtyřkanálový, ruční, IP 65

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH

Vysílač RF čtyřkanálový, ruční, IP 65

3299-48908

1 299,00 Kč ●

Vysílač RF čtyřkanálový, ruční, IP 65

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

Napájení: Li článek 3 V, typ CR1632 (je součástí dodávky)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Počet ovládaných kanálů: 4

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Stupeň krytí: IP 65

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Rozměry: 56,5 × 44 × 15 mm

Neumísťovat na kovovou podložku.

Neumísťovat na kovovou podložku.

DOKUMENTY

Název dokumentu **Velikost**
PDF [Návod k instalaci a používání](#) 76,8 kB

Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Bezdrátové dálkové ovládání](#)
[Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená[Tango® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače • Cena od 2 224 Kč](#)
-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
 -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
 -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
 -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
 -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
 -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
 -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá
 -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená[Tango® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače • Cena od 2 633 Kč](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá **5 VARIANT**
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová


 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá


[Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

8 VARIANT

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová

[Time® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)

• Cena od 2 263 Kč

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

5 VARIANT

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

[Element® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

• Element®, bílá / ledová bílá

8 VARIANT

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová


[Time® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#) • Cena od 2 613 Kč

-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Přijímač vestavný, modulový, se spínačem (relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 1 912 Kč**
-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný, 230 V AC **1 VARIANTA Přijímač vestavný modulový, se žaluziovým spínačem (2 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače**
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**
 -  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový **Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný (2 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 133 Kč**
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný (8 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 7 318 Kč**
-  Přijímač RF jednokanálový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 3 074 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 943 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 943 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 943 Kč**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá
 -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená**Tango® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 224 Kč**
-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
 -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
 -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
 -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
 -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
 -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
 -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená

Tango® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu

Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 633 Kč

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®,

- bílá / bílá

5 VARIANT


 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová


 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®,

- bílá / ledová bílá


8 VARIANT

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová

Time® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 263 Kč

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®,

- Time®, bílá / bílá

5 VARIANT

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

Element® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu


 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®,


- Element®, bílá / ledová bílá

8 VARIANT

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová

[Time® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu](#)

[Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 613 Kč](#)

-  **[1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního \(RF\) signálu, spínací, vestavný Přijímač vestavný modulový, se spínačem \(relé\) • Cena od 1 912 Kč](#)**
-  **[1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního \(RF\) signálu, žaluziový, vestavný Přijímač vestavný modulový, se žaluziovým spínačem \(2 relé\)](#)**
-  **[2 VARIANTY](#)**
 **[Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný \(2 relé\) • Cena od 2 133 Kč](#)**
-  **[1 VARIANTA Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu osmikanálový, spínací, vestavný Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný \(8 relé\) • Cena od 7 318 Kč](#)**
-  **[1 VARIANTA Přijímač RF jednocanálový, s reléovým a analogovým výstupem Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem • Cena od 3 074 Kč](#)**
-  **[3 VARIANTY](#)**
  **[Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)**
-  **[3 VARIANTY](#)**
  **[Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)**
-  **[3 VARIANTY](#)**
  **[Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)**

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT

[Elektromontéři seznam](#) **[Video manuály instalace](#)** **[Technická podpora](#)** **[Obchodní kontakty](#)**

6204

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst
a velkoobchodů v ČR

886

elektromontérů
v našem klubu ABB

154

let tradice a
zkušeností s výrobou

 [Vysílač RF čtyřkanálový, ruční, IP 65 ZAVŘÍT](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz NENÍ SKLADEM

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)