



Produktový list / 04.10.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [BEZDRÁTOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ](#)
- [RADIOFREKVENČNÍ \(RF\) - VYSÍLAČE](#)

Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný

Při stisknutí jednotlivých částí tlačítka se vyšle odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat dva nebo až čtyři přijímače).

Napájení: Li baterie 3 V, typ CR 2450 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 4

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a příp. pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

[zobrazit více](#)

Kód produktu

3299M-A11908 01

Design

Neo®

Varianta

bílá / ledová bílá

Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný, Neo®, bílá / ledová bílá







Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný, Neo®, bílá / ledová bílá

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný, Neo®, bílá / ledová bílá	bílá / ledová bílá	3299M-A11908 01	1 921,00 Kč <input checked="" type="radio"/>
Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný, Neo®, bílá / ledová bílá	bílá / ledová modrá	3299M-A11908 41	1 961,00 Kč <input type="radio"/>
Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný, Neo®, bílá / ledová modrá	bílá / ledová zelená	3299M-A11908 42	1 961,00 Kč <input type="radio"/>
Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný, Neo®, bílá / ledová zelená			

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
	bílá / ledová oranžová	3299M-A11908 43	1 961,00 Kč <input type="radio"/>
			
	bílá / ledová šedá	3299M-A11908 44	1 951,00 Kč <input type="radio"/>
			
	grafitová / ledová bílá	3299M-A11908 61	1 986,00 Kč <input type="radio"/>
			

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí tlačítka se vyše odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat dva nebo až čtyři přijímače).

Napájení: Li baterie 3 V, typ CR 2450 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 4

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a příp. pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.



Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!










DOKUMENTY

Název dokumentu	Velikost
PDF Návod k instalaci a používání	349,8 kB

Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Bezdrátové dálkové ovládání Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)
- [Rámečky pro přístroje Základní rámečky](#)
-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Přijímač vestavný modulový, se spínačem (relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • Cena od 1 912 Kč
-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný, 230 V AC **1 VARIANTA Přijímač vestavný modulový, se žaluziovým spínačem (2 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače**

-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**
 Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový
Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný (2 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 133 Kč
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný (8 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 7 318 Kč**
-  Přijímač RF jednokánalový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 3 074 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**
 Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný
Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 943 Kč
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný
Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 943 Kč
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný
Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 943 Kč
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný, Neo®, ledová bílá **6 VARIANT**
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný, Neo®, bílá
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný, Neo®, ledová modrá
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný, Neo®, ledová zelená
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný, Neo®, ledová oranžová
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný, Neo®, ledová šedá **Neo® Rámeček jednónásobný Základní rámečky • Cena od 42 Kč**
-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný Přijímač vestavný modulový, se spínačem (relé) • Cena od 1 912 Kč**
-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný, 230 V AC **1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný Přijímač vestavný modulový, se žaluziovým spínačem (2 relé)**
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**
 Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový
Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, vestavný Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný (2 relé) • Cena od 2 133 Kč
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný (8 relé) • Cena od 7 318 Kč**
-  Přijímač RF jednokánalový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač RF jednokánalový, s reléovým a analogovým výstupem Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem • Cena od 3 074 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**
 Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný
Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný
Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč

-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný
[Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová bílá **6 VARIANT**
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, bílá
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová modrá
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová zelená
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová oranžová
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová šedá **Neo® Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný Rámeček jednonásobný • Cena od 42 Kč**

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

[POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

886

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a

zkušeností s výrobou

 Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný, Neo®, bílá / ledová bílá [ZAVŘÍT](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz NENÍ SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz NENÍ SKLADEM

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)