



Produktový list / 02.10.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [BEZDRÁTOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ](#)
- [RADIOFREKVENČNÍ \(RF\) - VYSÍLAČE](#)

## Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu čtyřtlačítkový, nástěnný

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyšle odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat dva nebo až čtyři přijímače).

Napájení: Li baterie 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 4

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a příp. pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

[zobrazit více](#)

### Kód produktu

3299E-A11908 03

### Design

Element®, Time®

### Varianta

bílá / bílá

[Vysílač radiofrekvenčního \(RF\) signálu čtyřtlačítkový, nástěnný, Element®, Time®, bílá / bílá](#)





[Vysílač radiofrekvenčního \(RF\) signálu čtyřtlačítkový, nástěnný, Element®, Time®, bílá / bílá](#)

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH	
<a href="#">Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu čtyřtlačítkový, nástěnný, Time®, Element®, bílá / ledová bílá</a>	bílá / ledová bílá	3299E-A11908 01	1 467,00 Kč	<input type="radio"/>
<a href="#">Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu čtyřtlačítkový, nástěnný, Time®, Element®, bílá / ledová bílá</a>				
<a href="#">Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu čtyřtlačítkový, nástěnný, Element®, Time®, bílá / bílá</a>	bílá / bílá	3299E-A11908 03	1 467,00 Kč	<input checked="" type="radio"/>
<a href="#">Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu čtyřtlačítkový, nástěnný, Element®, Time®, bílá / bílá</a>				
<a href="#">Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu čtyřtlačítkový, nástěnný, Element®, bílá / ledová šedá</a>	bílá / ledová šedá	3299E-A11908 04	1 488,00 Kč	<input type="radio"/>
<a href="#">Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu čtyřtlačítkový, nástěnný, Element®, bílá / ledová šedá</a>				

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
	slonová kost / ledová bílá	3299E-A11908 21	1 513,00 Kč <input type="radio"/>
			
	kávová / ledová opálová	3299E-A11908 25	1 513,00 Kč <input type="radio"/>
			

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

**VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU**

## POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyšle odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat dva nebo až čtyři přijímače).

Napájení: Li baterie 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 4

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a příp. pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrtů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

## DOKUMENTY




Název dokumentu	Velikost
PDF <a href="#">Návod k instalaci a používání</a>	360,1 kB

## Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Bezdrátové dálkové ovládání](#)
- [Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)
- [Rámečky pro přístroje](#)
- [Základní rámečky](#)

- 

### 5 VARIANT

- 
- 
- 

-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá  
[Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)
-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá  
**5 VARIANT**
-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá
-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá
-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová
-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá  
[Element® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)
-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Přijímač vestavný modulový, se spínačem (relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 1 912 Kč**
-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný, 230 V AC **1 VARIANTA Přijímač vestavný modulový, se žaluziovým spínačem (2 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače**
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojukanálový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojukanálový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový  
[Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný \(2 relé\) Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače • Cena od 2 133 Kč](#)
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný (8 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 7 318 Kč**
-  Přijímač RF jednonálový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 3 074 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný  
[Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače • Cena od 2 943 Kč](#)
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný  
[Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače • Cena od 2 943 Kč](#)
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  
[Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače • Cena od 2 943 Kč](#)
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Element®, bílá / bílá **5 VARIANT**
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Element®, bílá / ledová bílá
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Element®, bílá / ledová šedá
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Element®, slonová kost / ledová bílá
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Element®, kávová / ledová opálová **Element®**  
[Rámeček jednonásobný Základní rámečky](#)
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, bílá / bílá **8 VARIANT**
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, bílá / ledová bílá
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, titanová
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, starostříbrná
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, šampaňská
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, antracitová
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, lungo / mléčná bílá


 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, ocelová Time® Rámeček jednonásobný Základní rámečky • Cena od 42 Kč


-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

#### **5 VARIANT**

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu

-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

#### **5 VARIANT**

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

Element® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu

-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný Přijímač vestavný modulový, se spínačem (relé) • Cena od 1 912 Kč**
-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný, 230 V AC **1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný Přijímač vestavný modulový, se žaluziovým spínačem (2 relé)**
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**
  -  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový **Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný (2 relé) • Cena od 2 133 Kč**
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný (8 relé) • Cena od 7 318 Kč**
-  Přijímač RF jednonálový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač RF jednonálový, s reléovým a analogovým výstupem Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem • Cena od 3 074 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**
  -  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**
  -  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný

[Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)

-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč**
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Element®, bílá / bílá **5 VARIANT**
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Element®, bílá / ledová bílá
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Element®, bílá / ledová šedá
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Element®, slonová kost / ledová bílá
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Element®, kávová / ledová opálová **Element®**
- **[Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný Rámeček jednonásobný](#)**
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, bílá / bílá **8 VARIANT**
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, bílá / ledová bílá
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, titanová
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, starostříbrná
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, šampaňská
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, antracitová
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, lungo / mléčná bílá
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Time®, ocelová **Time® Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný Rámeček jednonásobný • Cena od 42 Kč**

## Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

### [POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6227

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

884

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a

zkušeností s výrobou

 Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu čtyřtláčtkový, nástěnný, Element®, Time®, bílá / bílá **ZAVŘÍT**

-  Návod k instalaci a používání

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

## Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

## Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

**EMAS**

[www.emas.cz](http://www.emas.cz) NENÍ SKLADEM

-  SONEPAR

**SONEPAR**

[www.sonepar.cz](http://www.sonepar.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

**ELIMA**

[www.elima.cz](http://www.elima.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

**ELEKTRO S.M.S.**

[shop.elektrosms.cz](http://shop.elektrosms.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

**ELEKTRO VIOLA**

[viola.cz](http://viola.cz) NENÍ SKLADEM

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)