



Produktový list / 02.10.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [BEZDRÁTOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ](#)
- [RADIOFREKVENČNÍ \(RF\) - VYSÍLAČE](#)

## Vysílač RF dvojkanálový, ruční, IP 65

Napájení: Li článek 3 V, typ CR1632 ( součástí dodávky)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Počet ovládaných kanálů: 2

Automatické omezení doby vysílání: 60

Stupeň krytí: IP 65

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Rozměry: 56,5 × 44 × 15 mm

Neumísťovat na kovovou podložku.

[zobrazit více](#)

### Kód produktu

3299-28908

Vysílač RF dvojkanálový, ruční, IP 65

Vysílač RF dvojkanálový, ruční, IP 65

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

## DALŠÍ VARIANTY

### Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH

Vysílač RF dvojkanálový, ruční, IP 65

3299-28908

1 249,00 Kč ●

Vysílač RF dvojkanálový, ruční, IP 65

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

ks

**VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU**

## POPIS

Napájení: Li článek 3 V, typ CR1632 ( součástí dodávky)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Počet ovládaných kanálů: 2

Automatické omezení doby vysílání: 60

Stupeň krytí: IP 65

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Rozměry: 56,5 × 44 × 15 mm

Neumísťovat na kovovou podložku.

## DOKUMENTY


## Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Bezdrátové dálkové ovládání](#)  
[Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená[Tango® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače • Cena od 2 224 Kč](#)
-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
  -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
  -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
  -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
  -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
  -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
  -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá
  -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená[Tango® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače • Cena od 2 633 Kč](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá **5 VARIANT**
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční (RF) - přijímače


-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

**8 VARIANT**

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová

Time® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční (RF) - přijímače

• Cena od 2 263 Kč

-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

**5 VARIANT**


 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

Element® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční (RF) - přijímače

-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

**8 VARIANT**

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná


 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová


Time® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 613 Kč

-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Přijímač vestavný modulový, se spínačem (relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • Cena od 1 912 Kč

-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný, 230 V AC, **1 VARIANTA**  
**Přijímač vestavný modulový, se žaluziovým spínačem (2 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače**
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2**  
**VARIANTY**  
 Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový  
**Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný (2 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 133 Kč**
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1**  
**VARIANTA Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný (8 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače •**  
**Cena od 7 318 Kč**
-  Přijímač RF jednobanálový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem Radiofrekvenční (RF) - přijímače •**  
**Cena od 3 074 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**  
 Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný  
**Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 943 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**  
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný  
**Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 943 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**  
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  
**Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 943 Kč**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8**  
**VARIANT**  
 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost  
 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá  
 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová  
 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá  
 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá  
 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá  
 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená  
**Tango® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 224 Kč**  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá
- **8 VARIANT**  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená

**Tango® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu**

**Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 633 Kč**


 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®,

- bílá / bílá

**5 VARIANT**


 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá


**Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu**

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®,


- bílá / ledová bílá


**8 VARIANT**

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová

**Time® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 263 Kč**

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®,

- Time®, bílá / bílá

**5 VARIANT**

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

**Element® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu**

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®,


- Element®, bílá / ledová bílá


**8 VARIANT**

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová

[Time® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 613 Kč](#)

-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný [1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního \(RF\) signálu, spínací, vestavný Přijímač vestavný modulový, se spínačem \(relé\) • Cena od 1 912 Kč](#)
-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný, 230 V AC [1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního \(RF\) signálu, žaluziový, vestavný Přijímač vestavný modulový, se žaluziovým spínačem \(2 relé\)](#)
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, vestavný, se spínanou fází [2 VARIANTY](#)  
 Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový  
[Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu dvojkánalový, spínací, vestavný Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný \(2 relé\) • Cena od 2 133 Kč](#)
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanalový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky [1 VARIANTA Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu osmikanalový, spínací, vestavný Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný \(8 relé\) • Cena od 7 318 Kč](#)
-  Přijímač RF jednokánalový, s reléovým a analogovým výstupem [1 VARIANTA Přijímač RF jednokánalový, s reléovým a analogovým výstupem Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem • Cena od 3 074 Kč](#)
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný [3 VARIANTY](#)  
 Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný  
[Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný [3 VARIANTY](#)  
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný  
[Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný [3 VARIANTY](#)  
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  
[Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)

## Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

### [POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6227

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

884

elektromontérů  
v našem klubu ABB

154

let tradice a  
zkušeností s výrobou

 [Vysílač RF dvojkanálový, ruční, IP 65 ZAVŘÍT](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

## Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

## Skladová dostupnost v e-shopech

-  SONEPAR

**SONEPAR**

[www.sonepar.cz](http://www.sonepar.cz) SKLADEM

-  ELIMA

**ELIMA**

[www.elima.cz](http://www.elima.cz) SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

**ELEKTRO S.M.S.**

[shop.elektrosms.cz](http://shop.elektrosms.cz) SKLADEM

-  EMAS

**EMAS**

[www.emas.cz](http://www.emas.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

**ELEKTRO VIOLA**

[viola.cz](http://viola.cz) NENÍ SKLADEM

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)