



Produktový list / 30.09.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [BEZDRÁTOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ](#)
- [RADIOFREKVENČNÍ \(RF\) - VYSÍLAČE](#)

## Vysílač RF jednobanální, ruční, IP 65

Napájení: Li články 3 V, typ CR1632 (součástí dodávky)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Počet ovládaných kanálů: 1

Automatické omezení doby vysílání: 60

Stupeň krytí: IP 65

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Rozměry: 56,5 × 44 × 15 mm

Neumísťovat na kovovou podložku.

[zobrazit více](#)

### Kód produktu

3299-18908

[Vysílač RF jednobanální, ruční, IP 65](#)

[Vysílač RF jednobanální, ruční, IP 65](#)

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

## DALŠÍ VARIANTY

**Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH**

[Vysílač RF jednobanální, ruční, IP 65](#)

3299-18908

1 174,00 Kč

[Vysílač RF jednobanální, ruční, IP 65](#)

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

ks

**VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU**

## POPIS

Napájení: Li články 3 V, typ CR1632 (součástí dodávky)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Počet ovládaných kanálů: 1

Automatické omezení doby vysílání: 60

Stupeň krytí: IP 65

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Rozměry: 56,5 × 44 × 15 mm

Neumísťovat na kovovou podložku.

## DOKUMENTY


## Produkty ke kompletaci


- [Všechny](#)
- [Bezdrátové dálkové ovládání](#)  
[Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená[Tango® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače • Cena od 2 134 Kč](#)
-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
  -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
  -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
  -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
  -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
  -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
  -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá
  -  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená[Tango® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače • Cena od 2 526 Kč](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá **5 VARIANT**
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční (RF) - přijímače

-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

**8 VARIANT**

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová

Time® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční (RF) - přijímače

• Cena od 2 171 Kč

-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

**5 VARIANT**


 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

Element® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční (RF) - přijímače

-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

**8 VARIANT**

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná


 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová


Time® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 507 Kč

-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Přijímač vestavný modulový, se spínačem (relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 1 834 Kč**

-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný, 230 V AC, **1 VARIANTA** **Přijímač vestavný modulový, se žaluziovým spínačem (2 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače**
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**  
 Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový  
**Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný (2 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 047 Kč**
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA** **Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný (8 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 7 023 Kč**
-  Přijímač RF jednocanálový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA** **Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 950 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**  
 Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný  
**Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 824 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**  
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný  
**Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 824 Kč**
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**  
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  
**Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 824 Kč**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**  
 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost  
 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá  
 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová  
 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá  
 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá  
 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá  
 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená  
**Tango® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 134 Kč**
-  Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá  
 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená

[Tango® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu](#)

[Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 526 Kč](#)


 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®,

- bílá / bílá

**5 VARIANT**


 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá


[Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu](#)


 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®,


- bílá / ledová bílá


**8 VARIANT**

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová

[Time® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 171 Kč](#)

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®,

- Time®, bílá / bílá

**5 VARIANT**

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

[Element® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu](#)

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®,


- Element®, bílá / ledová bílá


**8 VARIANT**

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová

[Time® Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu](#)

[Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu](#) • Cena od 2 507 Kč

-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný [1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního \(RF\) signálu, spínací, vestavný](#) Přijímač vestavný modulový, se spínačem (relé) • [Cena od 1 834 Kč](#)
-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný, 230 V AC [1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního \(RF\) signálu, žaluziový, vestavný](#) Přijímač vestavný modulový, se žaluziovým spínačem (2 relé)
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, vestavný, se spínanou fází [2 VARIANTY](#)  
 Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový  
[Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu dvojkánalový, spínací, vestavný](#) Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný (2 relé) • [Cena od 2 047 Kč](#)
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanalový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky [1 VARIANTA Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu osmikanalový, spínací, vestavný](#) Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný (8 relé) • [Cena od 7 023 Kč](#)
-  Přijímač RF jednokánalový, s reléovým a analogovým výstupem [1 VARIANTA Přijímač RF jednokánalový, s reléovým a analogovým výstupem](#) Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem • [Cena od 2 950 Kč](#)
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný [3 VARIANTY](#)  
 Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný  
[Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový](#) Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • [Cena od 2 824 Kč](#)
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný [3 VARIANTY](#)  
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný  
[Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový](#) Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • [Cena od 2 824 Kč](#)
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný [3 VARIANTY](#)  
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  
[Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový](#) Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • [Cena od 2 824 Kč](#)

## Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

### [POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6263

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

884

elektromontérů  
v našem klubu ABB

154

let tradice a  
zkušeností s výrobou

 [Vysílač RF jednobandový, ruční, IP 65 ZAVŘÍT](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

## Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

## Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

**EMAS**

[www.emas.cz](http://www.emas.cz) SKLADEM

-  SONEPAR

**SONEPAR**

[www.sonepar.cz](http://www.sonepar.cz) SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

**ELEKTRO S.M.S.**

[shop.elektrosms.cz](http://shop.elektrosms.cz) SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

**ELEKTRO VIOLA**

[viola.cz](http://viola.cz) SKLADEM

-  ELIMA

**ELIMA**

[www.elima.cz](http://www.elima.cz) NENÍ SKLADEM

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)