



Produktový list / 04.10.2022

- [DALŠÍ PŘÍSTROJE](#)
- [PŘÍSTROJE PRO HOŘLAVÉ PODKLADY](#)
- [NÁSTĚNNÉ PŘÍSTROJE \(IP XX\)](#)

Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky



Hořlavost

Pro průběžnou montáž

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.

Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

[zobrazit více](#)

Kód produktu

5518-2069 H

Design

Praktik

Řazení

2x(2P+PE)

Varianta

hnědá

Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky, Praktik, hnědá

Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky, Praktik, hnědá

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

DALŠÍ VARIANTY

Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky, Praktik, béžová

Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky, Praktik, béžová

Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky, Praktik, hnědá

Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky, Praktik, hnědá

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

| Varianta | Kód produktu | Cena vč. 21% DPH |
|----------|--------------|--|
| běžová | 5518-2069 D | 304,50 Kč <input type="radio"/> |
| hnědá | 5518-2069 H | 304,50 Kč <input checked="" type="radio"/> |

Pro průběžnou montáž
16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).









Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DOKUMENTY

| | Název dokumentu | Velikost |
|-----|---|----------|
| PDF | Návod k instalaci a používání | 364,9 kB |
| JPG | Rozměrový výkres | 75,8 kB |

Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Přístroje se zvýšeným krytím IP XX](#)
[Nástěnné přístroje](#)
-  [Průchodka IP 44, náhradní, Praktik, hnědá **4 VARIANTY**](#)  [Průchodka IP 44, náhradní, Praktik, béžová](#)
 [Průchodka IP 44, náhradní, Praktik, šedá](#)  [Průchodka IP 44, náhradní, Praktik, bílá **Praktik Průchodka**](#)
[náhradní Nástěnné přístroje • Cena od 14 Kč](#)
-  [Průchodka IP 44, náhradní, Praktik, hnědá **4 VARIANTY**](#)  [Průchodka IP 44, náhradní, Praktik, béžová](#)
 [Průchodka IP 44, náhradní, Praktik, šedá](#)  [Průchodka IP 44, náhradní, Praktik, bílá **Praktik Průchodka**](#)
[IP 44, náhradní Průchodka náhradní • Cena od 14 Kč](#)

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#).

6204

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

885

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a

zkušeností s výrobou

 [Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky, Praktik, hnědá **ZAVŘÍT**](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

-  Rozměrový výkres

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč


[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz SKLADEM

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz SKLADEM

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)