



Produktový list / 30.09.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [ZÁSUVKY](#)
- [S POPISOVÝM POLEM](#)

## Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem

Na zakázku Hořlavost

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

[zobrazit více](#)

### Kód produktu

5519M-A02352 01

### Design

Neo®

### Řazení

2P+PE

### Varianta

bílá / ledová bílá

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Neo®, bílá / ledová bílá





Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Neo®, bílá / ledová bílá

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH	
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Neo®, bílá / ledová bílá	bílá / ledová bílá	5519M-A02352 01	224,50 Kč	<input checked="" type="radio"/>
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Neo®, bílá / ledová modrá	bílá / ledová modrá	5519M-A02352 41	235,00 Kč	<input type="radio"/>
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Neo®, bílá / ledová zelená	bílá / ledová zelená	5519M-A02352 42	235,00 Kč	<input type="radio"/>
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Neo®, bílá / ledová oranžová	bílá / ledová oranžová	5519M-A02352 43	235,00 Kč	<input type="radio"/>

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
	bílá / ledová šedá	5519M-A02352 44	235,00 Kč <input type="radio"/>
			
	grafitová / ledová bílá	5519M-A02352 61	235,00 Kč <input type="radio"/>
			

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

## POPIS

IP 40  
16 A, 250 V AC













Upevnění šrouby.  
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DOKUMENTY

Název dokumentu	Velikost
PDF <a href="#">Obecný návod k instalaci a používání</a>	695,2 kB
JPG <a href="#">Rozměrový výkres</a>	44,5 kB

## Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Rámečky pro přístroje](#)  
[Základní rámečky](#)
-  [Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová bílá \*\*6 VARIANT\*\*](#)  
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, bílá  
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová modrá  
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová zelená  
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová oranžová  
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová šedá [Neo® Rámeček jednonásobný Základní rámečky • Cena od 40 Kč](#)
-  [Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová bílá \*\*6 VARIANT\*\*](#)  
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, bílá  
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová modrá  
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová zelená  
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová oranžová  
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo®, ledová šedá [Neo® Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný Rámeček jednonásobný • Cena od 40 Kč](#)

## Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

### [POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

**6263**

produktů

a 18 designových řad

**227**

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

**884**

elektromontérů

v našem klubu ABB

**154**

let tradice a

zkušeností s výrobou

 [Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Neo®, bílá / ledová bílá](#)

[ZAVŘÍT](#)

-  [Obecný návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

-  [Rozměrový výkres](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

## Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

## Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

**EMAS**

[www.emas.cz](http://www.emas.cz) NENÍ SKLADEM


-  SONEPAR

**SONEPAR**

[www.sonepar.cz](http://www.sonepar.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

## ELIMA

- [www.elima.cz](http://www.elima.cz) NENÍ SKLADEM   
 ELEKTRO S.M.S.

## ELEKTRO S.M.S.

- [shop.elektrosms.cz](http://shop.elektrosms.cz) NENÍ DOSTUPNÉ   
 ELEKTRO VIOLA

## ELEKTRO VIOLA

[viola.cz](http://viola.cz) NENÍ SKLADEM

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)