



Produktový list / 04.10.2022

- [DALŠÍ PŘÍSTROJE](#)
- [PŘÍSTROJE SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM IP XX](#)
- [SPECIÁLNÍ ZÁSUVKY \(DLE ČSN 35 4517\)](#)

## Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kontaktem, s víčkem, vestavná

Na zakázku

Uspořádání kontaktů: C2

10 A, 250 V AC/DC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Zásuvku lze připevnit k instalační krabici (s roztečí otvorů pro šrouby 60 mm).

Zásuvka není určena pro průběžnou montáž.

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

[zobrazit více](#)

### Kód produktu

5515N-C05763

### Design

Garant

### Řazení

2P+PE

### Varianta

šedá

Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kontaktem, s víčkem, vestavná, šedá

Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kontaktem, s víčkem, vestavná, šedá

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

## DALŠÍ VARIANTY

Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kontaktem, s víčkem, vestavná, šedá

Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kontaktem, s víčkem, vestavná, šedá

Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
----------	--------------	---------------------

šedá	5515N-C05763	544,00 Kč <input checked="" type="radio"/>
------	--------------	--

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

ks

**VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU**

## POPIS

Uspořádání kontaktů: C2

10 A, 250 V AC/DC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Zásuvku lze připevnit k instalační krabici (s roztečí otvorů pro šrouby 60 mm).





Zásuvka není určena pro průběžnou montáž.

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

## DOKUMENTY

	<b>Název dokumentu</b>	<b>Velikost</b>
PDF	<a href="#">Návod k instalaci a používání</a>	319,7 kB
JPG	<a href="#">Rozměrový výkres 2</a>	74,0 kB
JPG	<a href="#">Rozměrový výkres</a>	35,3 kB

## Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Materiál pro pohyblivé přívody](#)  
[Speciální vidlice \(dle ČSN 35 4517\)](#)
-  [Vidlice s plochými kontakty s přímým vývodem, šedá \*\*2 VARIANTY\*\*](#)  
 [Vidlice s plochými kontakty s přímým vývodem, bílá \*\*Vidlice s plochými kontakty, řazení 2P+PE \(vzor C2\) Speciální vidlice \(dle ČSN 35 4517\) • Cena od 149 Kč\*\*](#)
-  [Vidlice s plochými kontakty s přímým vývodem, šedá \*\*2 VARIANTY\*\*](#)  
 [Vidlice s plochými kontakty s přímým vývodem, bílá \*\*Vidlice s plochými kontakty s přímým vývodem Vidlice s plochými kontakty, řazení 2P+PE \(vzor C2\) • Cena od 149 Kč\*\*](#)

## Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

## POKRAČOVAT

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#).

**6204**

produktů

a 18 designových řad

**227**

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

**886**

elektromontérů

v našem klubu ABB

**154**

let tradice a

zkušeností s výrobou

 [Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kontaktem, s víčkem, vestavná, šedá \*\*ZAVŘÍT\*\*](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

## ZAVŘÍT

-  Rozměrový výkres 2

[ZAVŘÍT](#)

-  Rozměrový výkres

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

## Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

## Skladová dostupnost v e-shopech

-  ELIMA


**ELIMA**

[www.elima.cz](http://www.elima.cz) SKLADEM

-  EMAS

**EMAS**

[www.emas.cz](http://www.emas.cz) NENÍ SKLADEM

-  SONEPAR

**SONEPAR**

[www.sonepar.cz](http://www.sonepar.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

**ELEKTRO S.M.S.**

[shop.elektrosms.cz](http://shop.elektrosms.cz) NENÍ DOSTUPNÉ

-  ELEKTRO VIOLA

**ELEKTRO VIOLA**

[viola.cz](http://viola.cz) NENÍ SKLADEM

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)