



Produktový list / 04.10.2022

- [SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ](#)
- [INTELIGENTNÍ INSTALACE ABB-FREE@HOME®](#)
- [SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY](#)

Zdroj napájecí, řadový

Zdroj napájecího napětí s integrovanou tlumivkou.
Rychlá diagnostika poruchového stavu pomocí LED.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Indikace pomocí LED: signalizace provozního zatížení / přetížení
Jmenovité napětí: 127 - 230 V AC (+10 % / -15 %)
Výstupní napětí: 30 V ± 2 V
Jmenovitý proud: 640 mA
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šířka: 4 M

[zobrazit více](#)

Kód produktu

2CDG510001R0011

Typové číslo

PS-M-64.1.1

Zdroj napájecí, řadový,

Zdroj napájecí, řadový,

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
----------	--------------	------------------

Zdroj napájecí, řadový,

2CDG510001R0011

7 315,70 Kč ●

Zdroj napájecí, řadový,

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

Zdroj napájecího napětí s integrovanou tlumivkou.
Rychlá diagnostika poruchového stavu pomocí LED.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Indikace pomocí LED: signalizace provozního zatížení / přetížení
Jmenovité napětí: 127 - 230 V AC (+10 % / -15 %)
Výstupní napětí: 30 V ± 2 V
Jmenovitý proud: 640 mA
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C

Rozměry: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šířka: 4 M

[DOKUMENTY](#)

Název dokumentu Velikost

JPG [Rozměrový výkres](#) 39,7 kB

JPG [Schéma zapojení](#) 55,5 kB

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

[POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů
a 18 designových řad

227


prodejních míst
a velkoobchodů v ČR

886

elektromontérů
v našem klubu ABB

154

let tradice a
zkušeností s výrobou

 [Zdroj napájecí, řadový, ZAVŘÍT](#)

-  [Rozměrový výkres](#)

[ZAVŘÍT](#)

-  [Schéma zapojení](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz NENÍ SKLADEM

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)