

Člen akční spínací, 16/20 A, 4násobný, s detekcí protékajícího proudu, řadový (řada Professional)



Kód produktu 2CDG110270R0011

Typové číslo SA/S 4.16.6.2

Varianta 4násobný, 16 A

POPIS

Využívá bezpotenciálových kontaktů ke spínání 4 nezávislých elektrických zátěží prostřednictvím sběrnice KNX.

Každý kontakt lze napájet samostatně.

Kontakty se parametrizují jako zapínací nebo rozpínací.

Jednotlivé kanály lze parametrizovat pro detekování protékajícího proudu.

Každý kanál je opatřen optickým ukazatelem stavu, možnost ručního spínání.

Připojení ke sběrnici KNX : přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

Jmenovité napětí: 240/400 V AC +10 % / -15 %, kmitočet 50/60 Hz

Rozlišení a přesnost měření proudu: 20 mA ± 2 %

Jmenovitý proud: 20 A pro režim činnosti AC-1 podle ČSN EN 60947-4-1

Jmenovitý proud: 16/20 AX podle ČSN EN 60669.

Detekce proudu: od 20 mA do 20 A

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v × š × h): 90 x 72 x 64 mm

Šířka: 4 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

1 M = cca 18 mm

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu	
 2násobný, 16 A	2CDG110269R0011	
 8násobný, 16 A	2CDG110271R0011	
 12násobný, 16 A	2CDG110272R0011	