

Časová relé řady CT-D

Rezidenční aplikace pod úplnou kontrolou



Řada elektronických časových relé CT-D je díky svému kompaktnímu modulárnímu pouzdru ideální pro domovní aplikace a instalační panely. Pro maximální flexibilitu provozu je k dispozici devět jednofunkčních zařízení a také dva multifunkční přístroje se sedmi časovacími funkcemi.

Řada modulárních časových relé se nabízí s časovým rozsahem nastavitelným od 0,05 sekund do 100 hodin. Díky širokému rozsahu napájecích napětí je možno časová relé CT-D využívat v nejrůznějších aplikacích po celém světě.

Úspora instalačního prostoru

Řada CT-D je díky svému kompaktnímu modulárnímu pouzdru ideální pro instalační panely. Provedení pouzdra pomáhá zviditelnit stav a konfiguraci. Řada CT-D rovněž nabízí vyšší výstupní proud než standardní průmyslové typy. Kromě kontaktů 1 c/o nabízí společnost ABB také např. přístroje s 2 kontakty c/o pro maximální flexibilitu.

Jednoduchá instalace


Přímý odečet stupnice usnadňuje a urychluje nastavení času. Předvolba časového rozsahu spolu s další stupnicí pro jemné nastavení pomáhají zvýšit efektivitu instalace. Všechna zařízení lze montovat a demontovat bez použití nářadí.

Flexibilita nastavení

Pro větší flexibilitu lze časové nastavení měnit i za běhu procesů, což umožňuje jednodušší optimalizaci.

Celosvětové použití

Všechna časová relé řady CT-D mohou pracovat s širokou řadou napájecích napětí. Široká certifikace.



Objednací údaje

	Typ	Objednací číslo											
	CT-MFD.12	1SVR500020R0000	1SVR500020R1100	1SVR500100R0000	1SVR500100R0100	1SVR500110R0000	1SVR500110R0100	1SVR500130R0000	1SVR500150R0000	1SVR500160R0000	1SVR500210R0100	1SVR500211R0100	
Časovací funkce													
ON delay	☒	■	■	■	■								
OFF delay s pomocným napětím	■	■	■			■	■						
Impuls ON	1☒	■	■					■					
Impuls OFF s pomocným napětím	1■	■	■										
Blikač startující impulzem (ON)	☒	■	■						■				
Blikač startující mezerou (OFF)	■	■	■										
Pulzní generátor startující ON nebo OFF	☒									■	■		
Tvarovač pulzů	☐	■	■										
Přepínač hvězda-trojúhelník (Y-Δ)	△											■	■
Vlastnosti													
Řídicí vstup, napětově vázané spínání		■	■			■	■			■	■		
Časový rozsah													
0,05 s–100 h		■	■	■	■	■	■	■	■	2	2		
0,05 s–10 min												■	■
Napájecí napětí													
12–240 V AC/DC			■										
24–48 V DC		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
24–240 V AC		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Výstup													
Přepínací (c/o) kontakt		1	2	1	2	1	2	1	1	1	2		
Spínací (n/o) kontakt												2	2



ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
140 00 Praha 4

Kontaktní centrum
Tel.: 800 312 222

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny či upravit obsah tohoto dokumentu bez předchozího upozornění. Pro objednávky platí konkrétní dohodnuté podmínky. ABB nenese žádnou odpovědnost za případné chyby nebo nedostatek informací v tomto dokumentu.

Vyhrazujeme si veškerá práva na tento dokument i na informace a ilustrace v něm obsažené. Jakékoli poskytování třetím stranám, využití celkového či částečného obsahu tohoto dokumentu nebo jeho kopírování je bez předchozího písemného souhlasu společnosti ABB zakázáno. Copyright © ABB. Všechna práva vyhrazena.