


# Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný



**Kód produktu** 3299-23338

**Varianta** se spínanou fází

## POPIS

Každému přijatému kódu lze při programování přijímače přiřadit jednu z funkcí: ZAP, VYP, ZAP/VYP, časovač (1 s až 8 hod.), tlačítko, scéna. Jeden přijímač může být ovládán i několika vysílači nebo několika kódy jednoho vysílače (přijímač přitom může vykonávat jednu nebo více funkcí). Jeden vysílač může naopak ovládat několik přijímačů.

Lze použít jako opakovač signálu.

Pro zvýšení dosahu lze použít přídatnou anténu.

Max. zatížení každého výstupu: 2300 W pro žárovky na 230 V AC, 1750 V·A pro mn halogenové žárovky, 500 V·A / 64 µF pro zářivky, 16A při AC-1

Celkové zatížení obou výstupů: max. 16 A

Provozní kmitočet přijímače: 868 MHz

Max. počet kódů v paměti: 32

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vnější rozměry: 162 x 40 x 29,5 mm

Stupeň krytí: IP 20

230 V AC, 3vodičové připojení

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bezpotenciálový	3299-23318