

# Snímač spínače automatického

**Kód produktu** 3299A-A02100 C

**Design** Tango®

**Varianta** slonová kost



## POPIS

Úhel pokrytí: cca 120° (přibližně kuželová charakteristika)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

**Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.**

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	3299A-A02100 B
 šedá	3299A-A02100 S
 béžová	3299A-A02100 D
 hnědá	3299A-A02100 H
 černá	3299A-A02100 N
 kouřová šedá	3299A-A02100 S2
 vřesová červená	3299A-A02100 R2