

Snímač spínače automatického

Kód produktu 3299H-A02182 70

Design Levit®M

Varianta titanová / kouřová černá



POPIS




Úhel pokrytí: cca 180° (2 snímací roviny)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 onyx / kouřová černá	3299H-A02182 63
 perletová / ledová bílá	3299H-A02182 68
 ocelová / kouřová černá	3299H-A02182 69