

Snímač spínače automatického

Kód produktu 3299A-A02100 C

Design Tango®

Varianta slonová kost



POPIS

Úhel pokrytí: cca 120° (přibližně kuželová charakteristika)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	3299A-A02100 B
 Šedá	3299A-A02100 S
 Běžová	3299A-A02100 D
 Hnědá	3299A-A02100 H
 Černá	3299A-A02100 N
 Kouřová Šedá	3299A-A02100 S2
 Vřesová Červená	3299A-A02100 R2