

# Spínač automatický se snímačem pohybu

**Kód produktu** 3299C-C22100 B1

**Design** Classic

**Varianta** jasně bílá

**Status** Výběh



## POPIS

Úhel pokrytí: 90° (přibližně kuželová charakteristika)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)

Detekce pohybu je indikována červenou diodou LED.

Pracovní teplota: -10 °C až +35 °C

Spínací prvek: relé

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (750 W).

Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) transformátor (500 V·A).

3vodičové připojení.

230 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Je možné spojit výstupy několika přístrojů (celková max. zátěž je stejná jako pro 1 přístroj).

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                  | Kód produktu    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  hnědá | 3299C-C22100 H3 |