


Svodič přepětí OVR, typ T1+T2

Kód produktu 2CTB815710R2300
Typové číslo OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS
Varianta L1, L2, L3, L4



POPIS

Svodič přepětí OVR s technologií QS
 System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Technologie: Jiskřičště, varistor

S výměnným modulem: Ano

S bezpečnostní rezervou: Ano

S pomocným kontaktem: Ne

Indikátor konce životnosti s technologií QS: Ano

Typ svodiče přepětí: T1-T2

Počet modulů: 4 (L1,L2,L3,L4)

Impulsní proud I_{imp} (10/350): 12,5 kA

Maximální impulsní svodový proud I_{max} (8/20): 80 kA

Jmenovitý impulsní svodový proud I_n : 30 kA

Ochranná úroveň U_p : 1,1 kV

Jmenovité napětí U_n : 230/400 V AC

Maximální trvalé pracovní napětí U_c : 275 V

Teplota okolí: -40...+80 °C

Skladovací teplota: -40...+80 °C

Připojení tuhého Cu vodiče: max. 50 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 35 mm²

Utahovací moment: 3,5 Nm

Krytí: IP20

Splňuje normu: ČSN EN 61643-11

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
----------	--------------



L1	2CTB815710R1200
----	-----------------



L1, N	2CTB815710R1300
-------	-----------------



L1, L2, L3, N	2CTB815710R1900
---------------	-----------------



L1, L2, L3	2CTB815710R1800
------------	-----------------