


Svodič přepětí OVR, typ T2

Kód produktu 2CTB803873R2400
Typové číslo OVR T2 3L 40-275 P QS
Varianta L1, L2, L3



POPIS

Svodič přepětí OVR s technologií QS
 System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Technologie: Varistor

S výměnným modulem: Ano

S bezpečnostní rezervou: Ne

S pomocným kontaktem: Ne

Indikátor konce životnosti s technologií QS: Ano

Typ svodiče přepětí: T2

Počet modulů: 3 (L1,L2,L3)

Impulsní proud I_{imp} (10/350): 40 kA

Maximální impulsní svodový proud I_{max} (8/20): 80 kA

Jmenovitý impulsní svodový proud I_n : 20 kA

Ochranná úroveň U_p : 1,25 kV

Jmenovité napětí U_n : 230/400 V AC

Maximální trvalé pracovní napětí U_c : 275 V

Teplota okolí: -40...+80 °C

Skladovací teplota: -40...+80 °C

Připojení tuhého Cu vodiče: max. 50 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 35 mm²

Utahovací moment: 3,5 Nm

Krytí: IP20

Splňuje normu: ČSN EN 61643-11

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
----------	--------------

	L1	2CTB803871R2300
	L1,N	2CTB803972R1100
	L1, L2, L3	2CTB815704R1800
	L1, L2, L3, N	2CTB803973R1100
	L1, L2, L3, L4	2CTB803873R5600
	L1, L2, L3, L4	2CTB815704R2300