



Produktový list / 02.10.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [BEZDRÁTOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ](#)
- [RADIOFREKVENČNÍ \(RF\) - OSTATNÍ A SPECIÁLNÍ PŘÍSTROJE](#)

## Vysílač stavu kontaktů RF, řadový

Přístroj lze použít např. pro centrální ovládání osvětlení, žaluzií či rolet v rodinných domech nebo v komerčních budovách nebo pro bezdrátový přenos informace o HDO.

Při použití dvou těchto přístrojů je zajištěna obousměrná komunikace se zpětnou signalizací stavu sledovaného zařízení.

Vysílač umožňuje bezdrátové předávání informace o stavu kontaktů připojeného zařízení:

- Proud smyčky: max. 5 mA
- Impedance obvodu pro stav ZAP: max. 1 kΩ
- Impedance obvodu pro stav VYP: min. 5 kΩ

Lze použít jako opakovač signálu.

V případě montáže do kovového rozváděče nebo při problémech s dosahem lze připojit přídatnou anténu.

Max. zatížení každého výstupu: 750 W pro žárovky, 500 V·A pro mn halogenové žárovky, 350 V·A (nekompenzované zářivky)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Počet kanálů: 2

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Šířka: 4 M

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Stupeň krytí: IP 20

Spínací prvek: relé

230 V AC

[zobrazit více](#)

### Kód produktu

3299-20408

Vysílač stavu kontaktů RF, řadový

Vysílač stavu kontaktů RF, řadový

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

## DALŠÍ VARIANTY

**Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH**

Vysílač stavu kontaktů RF, řadový

3299-20408

4 002,00 Kč ●

Vysílač stavu kontaktů RF, řadový

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

ks

[VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU](#)

## POPIS

Přístroj lze použít např. pro centrální ovládání osvětlení, žaluzií či rolet v rodinných domech nebo v komerčních budovách nebo pro bezdrátový přenos informace o HDO.

Při použití dvou těchto přístrojů je zajištěna obousměrná komunikace se zpětnou signalizací stavu sledovaného zařízení.

Vysílač umožňuje bezdrátové předávání informace o stavu kontaktů připojeného zařízení:

- Proud smyčky: max. 5 mA
- Impedance obvodu pro stav ZAP: max. 1 kΩ
- Impedance obvodu pro stav VYP: min. 5 kΩ

Lze použít jako opakovač signálu.

V případě montáže do kovového rozváděče nebo při problémech s dosahem lze připojit přídatnou anténu.

Max. zatížení každého výstupu: 750 W pro žárovky, 500 V·A pro mn halogenové žárovky, 350 V·A (nekompenzované zářivky)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Počet kanálů: 2

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Šířka: 4 M

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Stupeň krytí: IP 20










Spínací prvek: relé

230 V AC

## DOKUMENTY


Název dokumentu	Velikost
PDF <a href="#">Návod k instalaci a používání</a>	113,5 kB

## Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Bezdrátové dálkové ovládání Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)
- [Bezdrátové dálkové ovládání Radiofrekvenční \(RF\) - ostatní a speciální přístroje](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá
  -  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená
- [Tango® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače • Cena od 2 224 Kč](#)
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá **5 VARIANT**

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

[Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)


-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá

### **8 VARIANT**

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská


 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá

 Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová

[Time® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)


• [Cena od 2 263 Kč](#)

-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Přijímač vestavný, modulový, se spínačem (relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 1 912 Kč](#)


-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**

 Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkánalový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový

[Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný \(2 relé\) Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#) • [Cena od 2 133 Kč](#)

-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanalový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný (8 relé) Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 7 318 Kč](#)

-  Přijímač RF jednokánalový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 3 074 Kč](#)

-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**

 Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 2 943 Kč](#)


-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**

 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 2 943 Kč](#)

-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**

 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače** • [Cena od 2 943 Kč](#)

-  Vysílač stavu kontaktů RF, řadový **1 VARIANTA Vysílač stavu kontaktů Radiofrekvenční (RF) - ostatní a speciální přístroje** • [Cena od 4 002 Kč](#)

-  Vysílač stavu napětí RF, řadový **1 VARIANTA Vysílač stavu napětí Radiofrekvenční (RF) - ostatní a speciální přístroje** • [Cena od 3 900 Kč](#)

-  Vysílač RF univerzální USB **1 VARIANTA Vysílač univerzální USB** Radiofrekvenční (RF) - ostatní a speciální přístroje • Cena od 2 874 Kč
-  Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 0 dBi **2 VARIANTY**
-  Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 2,2 dBi **Anténa přídavná, pro vnitřní použití** Radiofrekvenční (RF) - ostatní a speciální přístroje • Cena od 565 Kč
-  Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 2,2 dBi **2 VARIANTY**
-  Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 0 dBi **Anténa přídavná, pro vnitřní použití** Radiofrekvenční (RF) - ostatní a speciální přístroje • Cena od 565 Kč
-  Anténa přídavná, pro venkovní použití **1 VARIANTA Anténa přídavná, pro venkovní použití** Radiofrekvenční (RF) - ostatní a speciální přístroje • Cena od 1 146 Kč
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, bílá **8 VARIANT**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, slonová kost
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, šedá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, béžová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, hnědá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, černá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, kouřová šedá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Tango®, vřesová červená
- **Tango® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 224 Kč**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá
- **5 VARIANT**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, bílá / ledová šedá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, slonová kost / ledová bílá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, kávová / ledová opálová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá
- **Element® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Element®, bílá / ledová bílá
- **8 VARIANT**
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Element®, Time®, bílá / bílá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, titanová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, starostříbrná
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, šampaňská
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, Time® Arbo, antracitová
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, lungo / mléčná bílá
-  Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu, Time®, ocelová

- [Time® Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního \(RF\) signálu Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem RF signálu • Cena od 2 263 Kč](#)
- [!\[\]\(83eb2aa26b610eb6a9dca7cf4702d681\_img.jpg\) Modul přijímače radiofrekvenčního \(RF\) signálu, spínací, vestavný \*\*1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního \(RF\) signálu, spínací, vestavný\*\* Přijímač vestavný, se spínačem \(relé\) • Cena od 1 912 Kč](#)
  - [!\[\]\(94dfacbf937cdd7da4837a6fcd8fc785\_img.jpg\) Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný, se spínanou fází \*\*2 VARIANTY\*\*](#)
    - [!\[\]\(dae8c3c5fa7c80febd6526a5e8a853bf\_img.jpg\) Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu dvojkanálový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový \*\*Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný\*\* Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný \(2 relé\) • Cena od 2 133 Kč](#)
    - [!\[\]\(8f38ab9775d1331a4e1fd6648d0a83f1\_img.jpg\) Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu osmikanálový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky \*\*1 VARIANTA Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu osmikanálový, spínací, vestavný\*\* Přijímač vestavný, se spínačem, osminásobný \(8 relé\) • Cena od 7 318 Kč](#)
    - [!\[\]\(5e48b3241d711ef916255d822ab3415f\_img.jpg\) Přijímač RF jednokanálový, s reléovým a analogovým výstupem \*\*1 VARIANTA Přijímač RF jednokanálový, s reléovým a analogovým výstupem\*\* Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem • Cena od 3 074 Kč](#)
    - [!\[\]\(c4c3604751fde0df44855086d7798e30\_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný \*\*3 VARIANTY\*\*](#)
      - [!\[\]\(a16ee0329f478adb49fd7876490e96fe\_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný !\[\]\(a8a494e883c31c6f4a74584cc935a790\_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný \*\*Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový\*\* Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)
      - [!\[\]\(8a50a875cd94cd57f6a7348a4d34b45f\_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný \*\*3 VARIANTY\*\*](#)
        - [!\[\]\(7ddc0498d10972f0f157498fccf65370\_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný !\[\]\(1481f3a2b8d8d64dbbf1eb2242b57620\_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný \*\*Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový\*\* Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)
        - [!\[\]\(1d12b5523dd7503f9f6b056602d4b0bb\_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný \*\*3 VARIANTY\*\*](#)
          - [!\[\]\(a3cf9896eece75d50b7dee194989c9bc\_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný !\[\]\(26147612c3694ee09d020cac0faae7d9\_img.jpg\) Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný \*\*Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový\*\* Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč](#)
      - [!\[\]\(46af714d66844046465576855b12c56a\_img.jpg\) Vysílač stavu kontaktů RF, řadový \*\*1 VARIANTA Vysílač stavu kontaktů RF, řadový\*\* Vysílač stavu kontaktů • Cena od 4 002 Kč](#)
      - [!\[\]\(e123f1fe9eaf288ea9a688d32daa4ea4\_img.jpg\) Vysílač stavu napětí RF, řadový \*\*1 VARIANTA Vysílač stavu napětí RF, řadový\*\* Vysílač stavu napětí • Cena od 3 900 Kč](#)
      - [!\[\]\(780c9e9bdcf3e80b97a0a12adfab01dc\_img.jpg\) Vysílač RF univerzální USB \*\*1 VARIANTA Vysílač RF univerzální USB\*\* Vysílač univerzální USB • Cena od 2 874 Kč](#)
      - [!\[\]\(dd4f403c0f3886141896591186a0332a\_img.jpg\) Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 0 dBi \*\*2 VARIANTY\*\*](#)
        - [!\[\]\(eba5717f9532900568c94b25862a3240\_img.jpg\) Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 2,2 dBi \*\*Anténa přídavná, pro vnitřní použití\*\* Anténa přídavná, pro vnitřní použití • Cena od 565 Kč](#)
        - [!\[\]\(8787ffe874068f6bc6ac6dfc8c73a8ea\_img.jpg\) Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 2,2 dBi \*\*2 VARIANTY\*\*](#)
          - [!\[\]\(4bf65409525017dedd6ddb75688acc31\_img.jpg\) Anténa přídavná, pro vnitřní použití, zisk 0 dBi \*\*Anténa přídavná, pro vnitřní použití\*\* Anténa přídavná, pro vnitřní použití • Cena od 565 Kč](#)
        - [!\[\]\(83155363cfc680b4fdc84409779c43c2\_img.jpg\) Anténa přídavná, pro venkovní použití \*\*1 VARIANTA Anténa přídavná, pro venkovní použití\*\* Anténa přídavná, pro venkovní použití • Cena od 1 146 Kč](#)

## Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

### [POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6227

produktů

a 18 designových řad  
227  
prodejních míst  
a velkoobchodů v ČR

**884**

elektromontérů  
v našem klubu ABB

**154**

let tradice a  
zkušeností s výrobou

 [Vysílač stavu kontaktů RF, řadový ZAVŘÍT](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

## Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

## Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

**EMAS**

[www.emas.cz](http://www.emas.cz) SKLADEM

-  SONEPAR

**SONEPAR**

[www.sonepar.cz](http://www.sonepar.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

**ELIMA**

[www.elima.cz](http://www.elima.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

**ELEKTRO S.M.S.**

[shop.elektrosms.cz](http://shop.elektrosms.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

**ELEKTRO VIOLA**

[viola.cz](#) NENÍ SKLADEM

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

**POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU**

[ZAVŘÍT](#)